

**MATERIALE**

Acciaio zincato.

SFERA E MOLLA

Acciaio INOX.

ESECUZIONI STANDARD


- **GN 965-A:** con vite a testa cilindrica con cava esagonale DIN 912 / ISO 4762 / UNI 5931.
- **GN 965-B:** con vite a testa svasata piana con cava esagonale DIN 7991 / ISO 10642 / UNI EN ISO 10642.
- **GN 965-C:** con vite a testa bombata piana con cava esagonale ISO 7380 / UNI EN ISO 7380.
- **GN 965-D:** con vite a testa cilindrica bassa con cava esagonale DIN 7984 / UNI 9327.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I kit di montaggio GN 965 consentono il fissaggio dei più svariati elementi ai profilati di alluminio da 30 e 40 mm.


Ogni kit comprende un tassello per cave a T GN 506 (vedi pag. 924) e la relativa vite.

Il dispositivo con sfera e molla, posto all'interno del tassello pur consentendo lo scorrimento ne previene il libero scivolamento verticale. Particolarmente consigliati per il montaggio di cerniere, maniglie, tasselli ecc su profilati di alluminio da 30 e 40 mm.


**GN 965-A**

Codice	Descrizione	b	n	d	l1	l2	l3	k	s	t	⚖
GN.73001	GN 965-6-M4-10-A	30	6	M4	10	5	12	0+4	2.9	8.9	10
GN.73005	GN 965-6-M4-12-A	30	6	M4	12	5	12	1+6	2.9	8.9	12
GN.73007	GN 965-6-M4-16-A	30	6	M4	16	5	12	5+10	2.9	8.9	16
GN.73009	GN 965-6-M5-10-A	30	6	M5	10	5	12	0+3	2.9	8.9	12
GN.73011	GN 965-6-M5-12-A	30	6	M5	12	5	12	1+5	2.9	8.9	14
GN.73015	GN 965-6-M5-14-A	30	6	M5	14	5	12	3+7	2.9	8.9	16
GN.73017	GN 965-6-M5-16-A	30	6	M5	16	5	12	5+9	2.9	8.9	18
GN.73019	GN 965-6-M5-18-A	30	6	M5	18	5	12	7+11	2.9	8.9	20
GN.73021	GN 965-6-M5-22-A	30	6	M5	22	5	12	11+15	2.9	8.9	22


GN 965-A

Codice	Descrizione	b	n	d	l1	l2	l3	k	s	t	
GN.73023	GN 965-6-M6-10-A	30	6	M6	10	5	12	0+3	2.9	8.9	14
GN.73027	GN 965-6-M6-12-A	30	6	M6	12	5	12	1+4	2.9	8.9	16
GN.73031	GN 965-6-M6-14-A	30	6	M6	14	5	12	3+6	2.9	8.9	18
GN.73037	GN 965-6-M6-16-A	30	6	M6	16	5	12	5+8	2.9	8.9	20
GN.73043	GN 965-6-M6-20-A	30	6	M6	20	5	12	9+12	2.9	8.9	22
GN.73045	GN 965-6-M6-25-A	30	6	M6	25	5	12	14+17	2.9	8.9	27
GN.73061	GN 965-8-M4-12-A	40	8	M4	12	7	15	0+5	4.6	11.4	18
GN.73063	GN 965-8-M4-14-A	40	8	M4	14	7	15	1+7	4.6	11.4	20
GN.73065	GN 965-8-M4-20-A	40	8	M4	20	7	15	7+13	4.6	11.4	26
GN.73067	GN 965-8-M5-12-A	40	8	M5	12	7	15	0+4	4.6	11.4	20
GN.73069	GN 965-8-M5-14-A	40	8	M5	14	7	15	1+6	4.6	11.4	22
GN.73073	GN 965-8-M5-16-A	40	8	M5	16	7	15	3+8	4.6	11.4	24
GN.73075	GN 965-8-M5-18-A	40	8	M5	18	7	15	5+10	4.6	11.4	26
GN.73077	GN 965-8-M5-20-A	40	8	M5	20	7	15	7+12	4.6	11.4	28
GN.73079	GN 965-8-M5-22-A	40	8	M5	22	7	15	9+14	4.6	11.4	30
GN.73081	GN 965-8-M5-25-A	40	8	M5	25	7	15	12+17	4.6	11.4	33
GN.73083	GN 965-8-M6-14-A	40	8	M6	14	7	15	1+5	4.6	11.4	24
GN.73089	GN 965-8-M6-16-A	40	8	M6	16	7	15	3+7	4.6	11.4	26
GN.73095	GN 965-8-M6-18-A	40	8	M6	18	7	15	5+9	4.6	11.4	28
GN.73103	GN 965-8-M6-22-A	40	8	M6	22	7	15	9+13	4.6	11.4	32
GN.73107	GN 965-8-M6-28-A	40	8	M6	28	7	15	15+19	4.6	11.4	38
GN.73109	GN 965-8-M8-14-A	40	8	M8	14	7	15	1+4	4.6	11.4	28
GN.73111	GN 965-8-M8-16-A	40	8	M8	16	7	15	3+6	4.6	11.4	31
GN.73117	GN 965-8-M8-18-A	40	8	M8	18	7	15	5+8	4.6	11.4	34
GN.73121	GN 965-8-M8-20-A	40	8	M8	20	7	15	7+10	4.6	11.4	37
GN.73123	GN 965-8-M8-28-A	40	8	M8	28	7	15	15+18	4.6	11.4	47


GN 965-B

Codice	Descrizione	b	n	d	l1	l2	l3	k	s	t	
GN.73003	GN 965-6-M4-10-B	30	6	M4	10	5	12	0+4	2.9	8.9	6
GN.73013	GN 965-6-M5-12-B	30	6	M5	12	5	12	1+5	2.9	8.9	12
GN.73029	GN 965-6-M6-12-B	30	6	M6	12	5	12	1+4	2.9	8.9	14
GN.73033	GN 965-6-M6-14-B	30	6	M6	14	5	12	3+6	2.9	8.9	16
GN.73039	GN 965-6-M6-16-B	30	6	M6	16	5	12	5+8	2.9	8.9	18
GN.73041	GN 965-6-M6-18-B	30	6	M6	18	5	12	7+10	2.9	8.9	20
GN.73071	GN 965-8-M5-14-B	40	8	M5	14	7	15	1+6	4.6	11.4	20
GN.73085	GN 965-8-M6-14-B	40	8	M6	14	7	15	1+5	4.6	11.4	21
GN.73091	GN 965-8-M6-16-B	40	8	M6	16	7	15	3+7	4.6	11.4	23
GN.73097	GN 965-8-M6-18-B	40	8	M6	18	7	15	5+9	4.6	11.4	25
GN.73099	GN 965-8-M6-20-B	40	8	M6	20	7	15	7+11	4.6	11.4	26
GN.73113	GN 965-8-M8-16-B	40	8	M8	16	7	15	3+6	4.6	11.4	27

GN 965-C

Codice	Descrizione	b	n	d	l1	l2	l3	k	s	t	
GN.73035	GN 965-6-M6-14-C	30	6	M6	14	5	12	3+6	2.9	8.9	17
GN.73093	GN 965-8-M6-16-C	40	8	M6	16	7	15	3+7	4.6	11.4	24
GN.73101	GN 965-8-M6-20-C	40	8	M6	20	7	15	7+11	4.6	11.4	27
GN.73105	GN 965-8-M6-22-C	40	8	M6	22	7	15	9+13	4.6	11.4	30
GN.73115	GN 965-8-M8-16-C	40	8	M8	16	7	15	3+6	4.6	11.4	29
GN.73119	GN 965-8-M8-18-C	40	8	M8	18	7	15	5+8	4.6	11.4	31

GN 965-D

Codice	Descrizione	b	n	d	l1	l2	l3	k	s	t	
GN.73025	GN 965-6-M6-10-D	30	6	M6	10	5	12	0+3	2.9	8.9	13
GN.73087	GN 965-8-M6-14-D	40	8	M6	14	7	15	1+5	4.6	11.4	22

