

TERMINALI DI FISSAGGIO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, alta resistenza termica, colore nero, finitura mat.

ARMATURA DI BASE

Alluminio in colore naturale.

PROTEZIONE FRONTALE TRASPARENTE

Tegolo in tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), resistente alle alte temperature, alta resistenza a urti, solventi, oli additivati, idrocarburi alifatici e aromatici, benzine, nafta, esteri fosforici. Evitare il contatto con miscele contenenti alcoli, glicoli, acidi o basi forti. Rimovibile per la pulizia se necessario, facendo leva con un cacciavite alla base della protezione per sganciare il sottosquadro di trattenimento (vedi dicitura sul tegolo stesso).

VISIERA DI LIVELLO A COLONNA

Tubo trasparente in vetro borosilicato.

MOSTRINA GRADUATA

Alluminio laccato bianco. Può essere sfilata prima del montaggio per tracciare linee di livello o diciture.

VITI, DADI E RONDELLE

Acciaio INOX AISI 304.

GUARNIZIONI DI TENUTA

Silicone VMQ Rosso 70ShA.

Materia prima idonea al contatto con alimenti (FDA CFR.21).

CARATTERISTICHE

Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.

DATI TECNICI



Temperatura massima di esercizio in continuo: oltre 160°C ad una pressione massima di 1 bar.

Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	f	d	L	e	l1	d'-0.2	f±0.2	C# [Nm]	⚖
111019	HCK.127-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	208
111029	HCK.176-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	240
111039	HCK.254-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	289
111049	HCK.381-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	369
111059	HCK.508-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	449

Coppia massima di serraggio.