

B.220 | Manopole zigrinate

Duroplasto



MATERIALE

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

ESECUZIONE STANDARD

Mozzo acciaio brunito, foro cieco liscio.

GN 6303.1 | Manopole per serraggio rapido

Acciaio



MATERIALE

Acciaio brunito.

ESECUZIONE STANDARD

Foro obliquo passante parzialmente filettato.

APPLICAZIONI

Le manopole zigrinate GN 6303.1 sono indicate per impieghi che richiedono serraggi rapidi e con sforzo limitato.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


La manopola viene portata in posizione assiale in modo che imbocchi la filettatura del perno. A questo punto può essere bloccata con una minima rotazione.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

GN 6303.1-NI: manopole per serraggio rapido in acciaio inox AISI 303.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	D	dH9	L	d1	l1	l2	h	⚖️
2901	B.220/35	35	10	21	18	15	8	10	37

Codice	Descrizione	d2	d1	d3	d4	h	k	⚖️
GN.30199	GN 6303.1-M5	20	M5	14	5.3	12	8	20
GN.30201	GN 6303.1-M6	24	M6	16	6.7	14	10	35
GN.30211	GN 6303.1-M8	30	M8	20	8.7	17	12	70
GN.30221	GN 6303.1-M10	36	M10	20	11	20	14	100
GN.30226	GN 6303.1-M12	40	M12	32	13	24	16	120