

**1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12****13****14****15****16****17****18****19****20****21****22****23****24****25****26****27****28****29****30****MATERIALE**

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.

GUARNIZIONE DI TENUTA

Rondella piana gomma sintetica NBR.

ESECUZIONI STANDARD

- **HFTX.**: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- **HFTX/SL**: senza mostrina.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO

100°C.

CARATTERISTICHE

La conformazione lenticolare della visiera amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali.

DATI TECNICI

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

NOTA



Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESa.

ACCESSORI A RICHIESTA


Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. (vedi pag. 1201) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.



ELESa Original design

**HFTX.**

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
13641	HFTX.9-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	3
13661	HFTX.11-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13675	HFTX.12-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	6
13681	HFTX.14-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13695	HFTX.15-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	8
13701	HFTX.18-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13711	HFTX.19-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13726	HFTX.21-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13731	HFTX.22-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13751	HFTX.26-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	14
13771	HFTX.31-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13651	HFTX.9-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	3
13671	HFTX.12-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	4
13691	HFTX.15-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13721	HFTX.20-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	7
13741	HFTX.24-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	13
13761	HFTX.30-1 1/4	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	23
13781	HFTX.35-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	30
13791	HFTX.47-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	46



HFTX/SL

Codice	Descrizione	d1	A	B	D	d	s	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
13646	HFTX.9/SL-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2+3	2
13666	HFTX.11/SL-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2+3	3
13678	HFTX.12/SL-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4+6	5
13686	HFTX.14/SL-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4+6	5
13698	HFTX.15/SL-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4+6	7
13706	HFTX.18/SL-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6+8	7
13716	HFTX.19/SL-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6+8	7
13728	HFTX.21/SL-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6+8	8
13736	HFTX.22/SL-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6+8	8
13756	HFTX.26/SL-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8+10	13
13776	HFTX.31/SL-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13656	HFTX.9/SL-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	2
13676	HFTX.12/SL-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	3
13696	HFTX.15/SL-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13727	HFTX.20/SL-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	6
13746	HFTX.24/SL-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	12
13766	HFTX.30/SL-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8+10	22
13786	HFTX.35/SL-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10+12	29
13796	HFTX.47/SL-2	G2	14	16	67	47	58	10+12	44

