

ESECUZIONI STANDARD


- **GN 653.2-ST**: acciaio tornito e brunito, classe 5 (resistenza a trazione 500 N/mm²).
- **GN 653.2-NI**: acciaio INOX AISI 303, finitura mat da sabbatura.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti imperdibili con manopola zigrinata GN 653.2 consentono il fissaggio rapido di parti di macchina (carter, chiusure, ecc) rimanendo prigioniere nella parte mobile senza il rischio di perdita.



Tipi di montaggio



GN 653.2-ST

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	
GN.28005	GN 653.2-M4-15-ST	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28015	GN 653.2-M4-17-ST	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28025	GN 653.2-M4-19-ST	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28033	GN 653.2-M4-21-ST	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28037	GN 653.2-M5-18-ST	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28041	GN 653.2-M5-20-ST	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28045	GN 653.2-M5-22-ST	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28049	GN 653.2-M5-26-ST	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28053	GN 653.2-M6-24-ST	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28057	GN 653.2-M6-26-ST	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28061	GN 653.2-M6-30-ST	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28065	GN 653.2-M6-34-ST	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28069	GN 653.2-M8-30-ST	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28073	GN 653.2-M8-34-ST	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28077	GN 653.2-M8-38-ST	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28081	GN 653.2-M8-42-ST	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50

GN 653.2-NI

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	
GN.28003	GN 653.2-M4-15-NI	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28013	GN 653.2-M4-17-NI	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28023	GN 653.2-M4-19-NI	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28031	GN 653.2-M4-21-NI	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28035	GN 653.2-M5-18-NI	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28039	GN 653.2-M5-20-NI	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28043	GN 653.2-M5-22-NI	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28047	GN 653.2-M5-26-NI	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28051	GN 653.2-M6-24-NI	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28055	GN 653.2-M6-26-NI	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28059	GN 653.2-M6-30-NI	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28063	GN 653.2-M6-34-NI	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28067	GN 653.2-M8-30-NI	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28071	GN 653.2-M8-34-NI	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28075	GN 653.2-M8-38-NI	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28079	GN 653.2-M8-42-NI	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50