

ESECUZIONI STANDARD

Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.

Fissaggio a pressione per mezzo di due viti in acciaio INOX AISI 304, testa cilindrica con cava esagonale.

Foro filettato d3 passante per $d1 = 30 \div 36$.

Foro filettato d3 cieco per $d1 \geq 42$.

- GN 7072.2-A: con 2 fori assiali passanti lisci.

- GN 7072.2-B: con 2 fori assiali per viti a testa cilindrica.

- GN 7072.2-C: con 2 fori assiali passanti filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli anelli di posizionamento scomponibili GN 7072.2 vengono assemblati e fissati all'albero avvitando opportunamente le viti. I fori passanti consentono il fissaggio assiale di alberi a ruote, pignoni o corpi macchina. Rispetto agli anelli di posizionamento a corpo unico, gli anelli scomponibili si prestano ad essere posizionati sull'albero senza doverli infilare dall'estremità.


Le viti di bloccaggio d3 possono essere sostituite dal kit GN 311 (vedi pag. -).

DATI TECNICI


Montaggio su alberi con tolleranza h11.

ACCESSORI

Rondelle di smorzamento GN 7072.30 (vedi pag. -).



GN 7072.2-A




GN 7072.2-A


Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	m	s	x*	d3 Kit di serraggio	
GN.75301	GN 7072.2-30-B12-NI-A	30	12	M4	4.5	11	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN.75306	GN 7072.2-32-B14-NI-A	32	14	M4	4.5	11	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN.75311	GN 7072.2-36-B15-NI-A	36	15	M5	5.5	13	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN.75316	GN 7072.2-36-B16-NI-A	36	16	M5	5.5	13	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN.75321	GN 7072.2-42-B18-NI-A	42	18	M5	5.5	15	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN.75326	GN 7072.2-42-B20-NI-A	42	20	M5	5.5	15	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	87
GN.75331	GN 7072.2-48-B22-NI-A	48	22	M5	6.5	15	35	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	120
GN.75336	GN 7072.2-48-B25-NI-A	48	25	M5	6.5	15	36.5	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	109
GN.75341	GN 7072.2-55-B28-NI-A	55	28	M6	6.5	15	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	150
GN.75346	GN 7072.2-55-B30-NI-A	55	30	M6	6.5	15	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	141
GN.75351	GN 7072.2-60-B32-NI-A	60	32	M6	6.5	15	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	183
GN.75356	GN 7072.2-60-B35-NI-A	60	35	M6	6.5	15	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN.75361	GN 7072.2-65-B40-NI-A	65	40	M6	6.5	15	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175

* Sporgenza massima della testa delle viti.

GN 7072.2-B



GN 7072.2-C



GN 7072.2-B

Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	d5	b±0.2	m	s	x*	d3	
										Kit di serraggio	
GN.75302	GN 7072.2-30-B12-NI-B	30	12	M4	3.5	11	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	35
GN.75307	GN 7072.2-32-B14-NI-B	32	14	M4	3.5	11	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN.75312	GN 7072.2-36-B15-NI-B	36	15	M5	4.5	13	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	64
GN.75317	GN 7072.2-36-B16-NI-B	36	16	M5	4.5	13	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN.75322	GN 7072.2-42-B18-NI-B	42	18	M5	4.5	15	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN.75327	GN 7072.2-42-B20-NI-B	42	20	M5	4.5	15	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	88
GN.75332	GN 7072.2-48-B22-NI-B	48	22	M5	5.5	15	35	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	118
GN.75337	GN 7072.2-48-B25-NI-B	48	25	M5	5.5	15	36.5	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN.75342	GN 7072.2-55-B28-NI-B	55	28	M6	5.5	15	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN.75347	GN 7072.2-55-B30-NI-B	55	30	M6	5.5	15	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN.75352	GN 7072.2-60-B32-NI-B	60	32	M6	5.5	15	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	181
GN.75357	GN 7072.2-60-B35-NI-B	60	35	M6	5.5	15	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	154
GN.75362	GN 7072.2-65-B40-NI-B	65	40	M6	5.5	15	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	174

INOX STAINLESS STEEL

GN 7072.2-C

Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	d6	b±0.2	m	s	x*	d3	
										Kit di serraggio	
GN.75303	GN 7072.2-30-B12-NI-C	30	12	M4	M4	11	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN.75308	GN 7072.2-32-B14-NI-C	32	14	M4	M4	11	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN.75313	GN 7072.2-36-B15-NI-C	36	15	M5	M5	13	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN.75318	GN 7072.2-36-B16-NI-C	36	16	M5	M5	13	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN.75323	GN 7072.2-42-B18-NI-C	42	18	M5	M5	15	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	95
GN.75328	GN 7072.2-42-B20-NI-C	42	20	M5	M5	15	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN.75333	GN 7072.2-48-B22-NI-C	48	22	M5	M6	15	35	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN.75338	GN 7072.2-48-B25-NI-C	48	25	M5	M6	15	36.5	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN.75343	GN 7072.2-55-B28-NI-C	55	28	M6	M6	15	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	152
GN.75348	GN 7072.2-55-B30-NI-C	55	30	M6	M6	15	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	143
GN.75353	GN 7072.2-60-B32-NI-C	60	32	M6	M6	15	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN.75358	GN 7072.2-60-B35-NI-C	60	35	M6	M6	15	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN.75363	GN 7072.2-65-B40-NI-C	65	40	M6	M6	15	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	177

INOX STAINLESS STEEL

* Sporgenza massima della testa della vite.