



MATERIALE

Acciaio INOX AISI 431 temprato.

ELEMENTO ELASTICO

Poliuretano (PUR).



ESECUZIONI STANDARD

Sfera in acciaio INOX AISI 420C nichelato:


- **GN 709.35-B**: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile.
- **GN 709.35-BR**: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile, con ritorno automatico in posizione.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Gli elementi di bloccaggio GN 709.35 vengono utilizzati come supporti mobili o per il bloccaggio di parti in lavorazione.
Inclinazione massima del piano della sfera = 9°.



GN 709.35-B



GN 709.35-BR



GN 709.35-B

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	sw1	sw2	e	Carico statico max. F [kN]	
GN.76351	GN 709.35-13-M8-B	M8	5.8	8.5	25	36.6	13	13	14.5	8	20
GN.76361	GN 709.35-17-M10-B	M10	8.6	12	30	45.7	17	17	19	8	44
GN.76366	GN 709.35-17-M12-B	M12	8.6	12	35	50.7	17	19	19	15	56
GN.76371	GN 709.35-24-M16-B	M16	10.5	16	40	60.7	24	24	27	25	128
GN.76376	GN 709.35-30-M20-B	M20	20	25	50	77.3	30	30	33	90	271
GN.76381	GN 709.35-36-M24-B	M24	20	25	70	100	36	36	40	90	463
GN.76391	GN 709.35-46-M30X1,5-B	M30x1.5	34.6	40	65	100	46	46	51	165	875

GN 709.35-BR

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	sw1	sw2	e	Carico statico max. F [kN]	
GN.76352	GN 709.35-13-M8-BR	M8	5.8	8.5	25	36.6	13	13	14.5	8	20
GN.76362	GN 709.35-17-M10-BR	M10	8.6	12	30	45.7	17	17	19	8	44
GN.76367	GN 709.35-17-M12-BR	M12	8.6	12	35	50.7	17	19	19	15	56
GN.76372	GN 709.35-24-M16-BR	M16	10.5	16	40	60.7	24	24	27	25	127
GN.76377	GN 709.35-30-M20-BR	M20	20	25	50	77.3	30	30	33	90	269
GN.76382	GN 709.35-36-M24-BR	M24	20	25	70	100	36	36	40	90	464
GN.76392	GN 709.35-46-M30X1,5-BR	M30x1.5	34.6	40	65	100	46	46	51	165	878