



**CORPO FILETTATO E CONTRODADO**

Acciaio INOX AISI 303.

**PUNTALE**

Acciaio INOX AISI 303.

**ANELLO / OCCHIELLO DI AZIONAMENTO**

Acciaio INOX AISI 301.

**MOLLA**

Acciaio INOX AISI 301.

**MANOPOLA**


Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

**ESECUZIONI STANDARD**


- **GN 717-A-NI:** azionamento ad anello, senza controdamo.
- **GN 717-AK-NI:** azionamento ad anello, con controdamo.
- **GN 717-B-NI:** azionamento a manopola, senza controdamo.
- **GN 717-BK-NI:** azionamento a manopola, con controdamo.
- **GN 717-C-NI:** azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, senza controdamo.
- **GN 717-CK-NI:** azionamento a manopola e arresto in posizione retratta, con controdamo.
- **GN 717-D-NI:** azionamento ad occhio ovale, senza controdamo.
- **GN 717-DK-NI:** azionamento ad occhio ovale, con controdamo.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 (vedi pag. 906) per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.



GN 717-A-NI




**GN 717-A-NI**

| Codice   | Descrizione            | d1                                   |         |    |      |      |     |    |     |      |    | Coppia max. di serraggio [Nm] |      |    |    |
|----------|------------------------|--------------------------------------|---------|----|------|------|-----|----|-----|------|----|-------------------------------|------|----|----|
|          |                        | Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d3 | e    | l1   | l2  | l3 | l4  | l5   | sw | [N]*                          | [N]# | Δ  | Δ  |
| GN.37338 | GN 717-3-M6-A-NI       | 3                                    | M6      | 14 | 6.9  | 33.5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                             | 3    | 12 | 4  |
| GN.37335 | GN 717-3-M6X0.75-A-NI  | 3                                    | M6x0.75 | 14 | 6.9  | 33.5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 3                             | 3    | 12 | 4  |
| GN.37361 | GN 717-4-M6-A-NI       | 4                                    | M6      | 14 | 6.9  | 33.5 | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                             | 3    | 12 | 4  |
| GN.37345 | GN 717-4-M8X1-A-NI     | 4                                    | M8x1    | 14 | 9.2  | 40.4 | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 8                             | 5    | 24 | 8  |
| GN.37362 | GN 717-5-M8-A-NI       | 5                                    | M8      | 18 | 9.2  | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                             | 5    | 24 | 8  |
| GN.37365 | GN 717-5-M8X1-A-NI     | 5                                    | M8x1    | 18 | 9.2  | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                             | 5    | 24 | 14 |
| GN.37348 | GN 717-5-M10X1-A-NI    | 5                                    | M10x1   | 18 | 11.5 | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 10 | 22                            | 5    | 24 | 17 |
| GN.37363 | GN 717-6-M10-A-NI      | 6                                    | M10     | 24 | 11.5 | 57.1 | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 10 | 15                            | 5    | 21 | 17 |
| GN.37355 | GN 717-6-M12X1.5-A-NI  | 6                                    | M12x1.5 | 24 | 13.8 | 57.1 | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 12 | 38                            | 5    | 21 | 41 |
| GN.37364 | GN 717-8-M12-A-NI      | 8                                    | M12     | 30 | 13.8 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                            | 6    | 22 | 30 |
| GN.37385 | GN 717-8-M12X1.5-A-NI  | 8                                    | M12x1.5 | 30 | 13.8 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                            | 6    | 22 | 42 |
| GN.37358 | GN 717-8-M16X1.5-A-NI  | 8                                    | M16x1.5 | 30 | 19.6 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 17 | 80                            | 6    | 22 | 54 |
| GN.37405 | GN 717-10-M16X1.5-A-NI | 10                                   | M16x1.5 | 30 | 19.6 | 74.8 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 17 | 80                            | 4    | 27 | 70 |

\* Precarico molla

# Carico massimo molla



GN 717-AK-NI

INOX STAINLESS STEEL

| Codice   | Descrizione             | d1<br>Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d3 | e    | l1   | l2  | l3 | l4  | l5   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ   |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------|------|-----|----|-----|------|----|-------------------------------------|------|------|-----|
| GN.37271 | GN 717-3-M6-AK-NI       | 3                                          | M6      | 14 | 6.9  | 33.5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4   |
| GN.37268 | GN 717-3-M6X0.75-AK-NI  | 3                                          | M6x0.75 | 14 | 6.9  | 33.5 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37391 | GN 717-4-M6-AK-NI       | 4                                          | M6      | 14 | 6.9  | 33.5 | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37274 | GN 717-4-M8X1-AK-NI     | 4                                          | M8x1    | 14 | 9.2  | 40.4 | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 11  |
| GN.37392 | GN 717-5-M8-AK-NI       | 5                                          | M8      | 18 | 9.2  | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 11  |
| GN.37368 | GN 717-5-M8X1-AK-NI     | 5                                          | M8x1    | 18 | 9.2  | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 19  |
| GN.37277 | GN 717-5-M10X1-AK-NI    | 5                                          | M10x1   | 18 | 11.5 | 45   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 22  |
| GN.37393 | GN 717-6-M10-AK-NI      | 6                                          | M10     | 24 | 11.5 | 57.1 | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 22  |
| GN.37280 | GN 717-6-M12X1.5-AK-NI  | 6                                          | M12x1.5 | 24 | 13.8 | 57.1 | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 41  |
| GN.37394 | GN 717-8-M12-AK-NI      | 8                                          | M12     | 30 | 13.8 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 41  |
| GN.37388 | GN 717-8-M12X1.5-AK-NI  | 8                                          | M12x1.5 | 30 | 13.8 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 68  |
| GN.37283 | GN 717-8-M16X1.5-AK-NI  | 8                                          | M16x1.5 | 30 | 19.6 | 71   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 80  |
| GN.37408 | GN 717-10-M16X1.5-AK-NI | 10                                         | M16x1.5 | 30 | 19.6 | 74.8 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 104 |


GN 717-B-NI

INOX STAINLESS STEEL

| Codice   | Descrizione            | d1<br>Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4 | e    | l1   | l2  | l3 | l4  | l5   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ  |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------|------|-----|----|-----|------|----|-------------------------------------|------|------|----|
| GN.37339 | GN 717-3-M6-B-NI       | 3                                          | M6      | 12 | 6.9  | 30   | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37336 | GN 717-3-M6X0.75-B-NI  | 3                                          | M6x0.75 | 12 | 6.9  | 30   | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37371 | GN 717-4-M6-B-NI       | 4                                          | M6      | 12 | 6.9  | 30.5 | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37346 | GN 717-4-M8X1-B-NI     | 4                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 39.5 | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 9  |
| GN.37372 | GN 717-5-M8-B-NI       | 5                                          | M8      | 16 | 9.2  | 40   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 9  |
| GN.37366 | GN 717-5-M8X1-B-NI     | 5                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 40   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 14 |
| GN.37349 | GN 717-5-M10X1-B-NI    | 5                                          | M10x1   | 18 | 11.5 | 42.5 | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 18 |
| GN.37373 | GN 717-6-M10-B-NI      | 6                                          | M10     | 18 | 11.5 | 49   | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 18 |
| GN.37356 | GN 717-6-M12X1.5-B-NI  | 6                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 52   | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 32 |
| GN.37374 | GN 717-8-M12-B-NI      | 8                                          | M12     | 21 | 13.8 | 59   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 32 |
| GN.37386 | GN 717-8-M12X1.5-B-NI  | 8                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 59   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 42 |
| GN.37359 | GN 717-8-M16X1.5-B-NI  | 8                                          | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 63.5 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 50 |
| GN.37406 | GN 717-10-M16X1.5-B-NI | 10                                         | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 67.5 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 70 |

\* Precarico molla

# Carico massimo molla



INOX STAINLESS STEEL

GN 717-BK-NI

| Codice   | Descrizione             | d1<br>Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4 | e    | l1   | l2  | l3 | l4  | l5   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ   |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------|------|-----|----|-----|------|----|-------------------------------------|------|------|-----|
| GN.37272 | GN 717-3-M6-BK-NI       | 3                                          | M6      | 12 | 6.9  | 30   | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4   |
| GN.37269 | GN 717-3-M6X0.75-BK-NI  | 3                                          | M6x0.75 | 12 | 6.9  | 30   | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37401 | GN 717-4-M6-BK-NI       | 4                                          | M6      | 12 | 6.9  | 30.5 | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37275 | GN 717-4-M8X1-BK-NI     | 4                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 39.5 | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 12  |
| GN.37402 | GN 717-5-M8-BK-NI       | 5                                          | M8      | 16 | 9.2  | 40   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 12  |
| GN.37369 | GN 717-5-M8X1-BK-NI     | 5                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 40   | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 19  |
| GN.37278 | GN 717-5-M10X1-BK-NI    | 5                                          | M10x1   | 18 | 11.5 | 42.5 | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 23  |
| GN.37403 | GN 717-6-M10-BK-NI      | 6                                          | M10     | 18 | 11.5 | 49   | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 23  |
| GN.37281 | GN 717-6-M12X1.5-BK-NI  | 6                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 52   | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 43  |
| GN.37404 | GN 717-8-M12-BK-NI      | 8                                          | M12     | 21 | 13.8 | 59   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 43  |
| GN.37389 | GN 717-8-M12X1.5-BK-NI  | 8                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 59   | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 68  |
| GN.37284 | GN 717-8-M16X1.5-BK-NI  | 8                                          | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 63.5 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 80  |
| GN.37409 | GN 717-10-M16X1.5-BK-NI | 10                                         | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 67.5 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 104 |

INOX STAINLESS STEEL

GN 717-C-NI

| Codice   | Descrizione            | d1<br>Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4 | e    | l2  | l3 | l5   | l6   | l7   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ  |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------|-----|----|------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|----|
| GN.37340 | GN 717-3-M6-C-NI       | 3                                          | M6      | 12 | 6.9  | 3.5 | 12 | 10   | 32.5 | 7    | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37337 | GN 717-3-M6X0.75-C-NI  | 3                                          | M6x0.75 | 12 | 6.9  | 3.5 | 12 | 10   | 32.5 | 7    | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37381 | GN 717-4-M6-C-NI       | 4                                          | M6      | 12 | 6.9  | 4   | 12 | 10   | 33   | 7    | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.37347 | GN 717-4-M8X1-C-NI     | 4                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 4.5 | 16 | 13.5 | 43   | 9.5  | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 10 |
| GN.37382 | GN 717-5-M8-C-NI       | 5                                          | M8      | 16 | 9.2  | 5   | 16 | 13.5 | 43.5 | 9.5  | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 10 |
| GN.37367 | GN 717-5-M8X1-C-NI     | 5                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 5   | 16 | 13.5 | 43.5 | 9.5  | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 16 |
| GN.37350 | GN 717-5-M10X1-C-NI    | 5                                          | M10x1   | 18 | 11.5 | 5   | 16 | 13.5 | 46   | 9.5  | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 19 |
| GN.37383 | GN 717-6-M10-C-NI      | 6                                          | M10     | 18 | 11.5 | 6   | 20 | 17   | 52   | 10.5 | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 19 |
| GN.37357 | GN 717-6-M12X1.5-C-NI  | 6                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 6   | 20 | 16.5 | 55   | 10.5 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 35 |
| GN.37384 | GN 717-8-M12-C-NI      | 8                                          | M12     | 21 | 13.8 | 8   | 24 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 35 |
| GN.37387 | GN 717-8-M12X1.5-C-NI  | 8                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 8   | 24 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 48 |
| GN.37360 | GN 717-8-M16X1.5-C-NI  | 8                                          | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 8   | 24 | 20.5 | 68   | 13.5 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 60 |
| GN.37407 | GN 717-10-M16X1.5-C-NI | 10                                         | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 10  | 26 | 22.5 | 72.5 | 14   | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 80 |


INOX STAINLESS STEEL

GN 717-CK-NI

| Codice   | Descrizione             | d1<br>Puntale +0 -0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4 | e    | l2  | l3 | l5   | l6   | l7   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ   |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|---------|----|------|-----|----|------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|-----|
| GN.37273 | GN 717-3-M6-CK-NI       | 3                                          | M6      | 12 | 6.9  | 3.5 | 12 | 10   | 32.5 | 7    | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4   |
| GN.37270 | GN 717-3-M6X0.75-CK-NI  | 3                                          | M6x0.75 | 12 | 6.9  | 3.5 | 12 | 10   | 32.5 | 7    | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37411 | GN 717-4-M6-CK-NI       | 4                                          | M6      | 12 | 6.9  | 4   | 12 | 10   | 33   | 7    | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 5   |
| GN.37276 | GN 717-4-M8X1-CK-NI     | 4                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 4.5 | 16 | 13.5 | 43   | 9.5  | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 12  |
| GN.37412 | GN 717-5-M8-CK-NI       | 5                                          | M8      | 16 | 9.2  | 5   | 16 | 13.5 | 43.5 | 9.5  | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 12  |
| GN.37370 | GN 717-5-M8X1-CK-NI     | 5                                          | M8x1    | 16 | 9.2  | 5   | 16 | 13.5 | 43.5 | 9.5  | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 18  |
| GN.37279 | GN 717-5-M10X1-CK-NI    | 5                                          | M10x1   | 18 | 11.5 | 5   | 16 | 13.5 | 46   | 9.5  | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 24  |
| GN.37413 | GN 717-6-M10-CK-NI      | 6                                          | M10     | 18 | 11.5 | 6   | 20 | 17   | 52   | 10.5 | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 24  |
| GN.37282 | GN 717-6-M12X1.5-CK-NI  | 6                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 6   | 20 | 16.5 | 55   | 10.5 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 46  |
| GN.37414 | GN 717-8-M12-CK-NI      | 8                                          | M12     | 21 | 13.8 | 8   | 24 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 46  |
| GN.37390 | GN 717-8-M12X1.5-CK-NI  | 8                                          | M12x1.5 | 21 | 13.8 | 8   | 24 | 20.5 | 63.5 | 13.5 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 68  |
| GN.37285 | GN 717-8-M16X1.5-CK-NI  | 8                                          | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 8   | 24 | 20.5 | 68   | 13.5 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 80  |
| GN.37410 | GN 717-10-M16X1.5-CK-NI | 10                                         | M16x1.5 | 25 | 19.6 | 10  | 26 | 22.5 | 72.5 | 14   | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 110 |

\* Precarico molla

# Carico massimo molla



GN 717-D-NI

INOX STAINLESS STEEL

| Codice   | Descrizione            | d1<br>Puntale +0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4   | e    | l2  | l3 | l4  | l5   | l6   | l7   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ  |
|----------|------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------|-----|----|-----|------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|----|
| GN.36201 | GN 717-3-M6-D-NI       | 3                                       | M6      | 6    | 6.9  | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 32.9 | 12.9 | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.36202 | GN 717-3-M6X0.75-D-NI  | 3                                       | M6x0.75 | 6    | 6.9  | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 32.9 | 12.9 | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.36204 | GN 717-4-M6-D-NI       | 4                                       | M6      | 6    | 6.9  | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 33.4 | 12.9 | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 4  |
| GN.36205 | GN 717-4-M8X1-D-NI     | 4                                       | M8x1    | 6    | 9.2  | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 42   | 15.5 | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 9  |
| GN.36207 | GN 717-5-M8-D-NI       | 5                                       | M8      | 7.2  | 9.2  | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 12 |
| GN.36208 | GN 717-5-M8X1-D-NI     | 5                                       | M8x1    | 7.2  | 9.2  | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 9  |
| GN.36209 | GN 717-5-M10X1-D-NI    | 5                                       | M10x1   | 7.2  | 11.5 | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 17 |
| GN.36211 | GN 717-6-M10-D-NI      | 6                                       | M10     | 9.5  | 11.5 | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 54.4 | 20.9 | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 15 |
| GN.36212 | GN 717-6-M12X1.5-D-NI  | 6                                       | M12x1.5 | 9.5  | 13.8 | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 54.4 | 20.9 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 21 |
| GN.36214 | GN 717-8-M12-D-NI      | 8                                       | M12     | 11.8 | 13.8 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 33 |
| GN.36215 | GN 717-8-M12X1.5-D-NI  | 8                                       | M12x1.5 | 11.8 | 13.8 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 29 |
| GN.36216 | GN 717-8-M16X1.5-D-NI  | 8                                       | M16x1.5 | 11.8 | 19.6 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 52 |
| GN.36218 | GN 717-10-M16X1.5-D-NI | 10                                      | M16x1.5 | 11.8 | 19.6 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 70.9 | 25.9 | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 54 |

GN 717-DK-NI

INOX STAINLESS STEEL

| Codice   | Descrizione             | d1<br>Puntale +0.05<br>Foro +0.03 +0.08 | d2      | d4   | e    | l2  | l3 | l4  | l5   | l6   | l7   | sw | Coppia max. di<br>serraggio<br>[Nm] | [N]* | [N]# | Δ  |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------|-----|----|-----|------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|----|
| GN.36241 | GN 717-3-M6-DK-NI       | 3                                       | M6      | 6    | 6.9  | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 32.9 | 12.9 | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 5  |
| GN.36242 | GN 717-3-M6X0.75-DK-NI  | 3                                       | M6x0.75 | 6    | 6.9  | 3.5 | 12 | 4.5 | 10   | 32.9 | 12.9 | 6  | 3                                   | 3    | 12   | 5  |
| GN.36244 | GN 717-4-M6-DK-NI       | 4                                       | M6      | 6    | 6.9  | 4   | 12 | 4.5 | 10   | 33.4 | 12.9 | 6  | 2                                   | 3    | 12   | 6  |
| GN.36245 | GN 717-4-M8X1-DK-NI     | 4                                       | M8x1    | 6    | 9.2  | 4.5 | 16 | 6   | 13.5 | 42   | 15.5 | 8  | 8                                   | 5    | 24   | 12 |
| GN.36247 | GN 717-5-M8-DK-NI       | 5                                       | M8      | 7.2  | 9.2  | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 12 |
| GN.36248 | GN 717-5-M8X1-DK-NI     | 5                                       | M8x1    | 7.2  | 9.2  | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 8  | 7                                   | 5    | 24   | 12 |
| GN.36249 | GN 717-5-M10X1-DK-NI    | 5                                       | M10x1   | 7.2  | 11.5 | 5   | 16 | 6   | 13.5 | 42.5 | 15.5 | 10 | 22                                  | 5    | 24   | 20 |
| GN.36251 | GN 717-6-M10-DK-NI      | 6                                       | M10     | 9.5  | 11.5 | 6   | 20 | 7.5 | 17   | 54.4 | 20.9 | 10 | 15                                  | 5    | 21   | 25 |
| GN.36252 | GN 717-6-M12X1.5-DK-NI  | 6                                       | M12x1.5 | 9.5  | 13.8 | 6   | 20 | 7.5 | 16.5 | 54.4 | 20.9 | 12 | 38                                  | 5    | 21   | 34 |
| GN.36254 | GN 717-8-M12-DK-NI      | 8                                       | M12     | 11.8 | 13.8 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 42 |
| GN.36255 | GN 717-8-M12X1.5-DK-NI  | 8                                       | M12x1.5 | 11.8 | 13.8 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 12 | 20                                  | 6    | 22   | 42 |
| GN.36256 | GN 717-8-M16X1.5-DK-NI  | 8                                       | M16x1.5 | 11.8 | 19.6 | 8   | 24 | 9   | 20.5 | 66.9 | 25.9 | 17 | 80                                  | 6    | 22   | 78 |
| GN.36258 | GN 717-10-M16X1.5-DK-NI | 10                                      | M16x1.5 | 11.8 | 19.6 | 10  | 26 | 9   | 22.5 | 70.9 | 25.9 | 17 | 80                                  | 4    | 27   | 72 |

\* Precarico molla  
# Carico massimo molla