

VERSIONE

- Versione **A**: con anello di azionamento, senza posizione d'arresto.
- Versione **C**: con anello di azionamento, con posizione d'arresto.
- Versione **E**: con leva di azionamento, con posizione d'arresto.

Corpo guida / Anello di azionamento

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316 **A4**

Leva

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

Puntale

Acciaio INOX AISI 316

Molla


Acciaio INOX AISI 316Ti

Vite senza testa

Acciaio INOX A4



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Nei pistoncini di posizionamento a molla GN 722.5-A4 il puntale è azionato tramite l'anello o leva di azionamento. Questa operazione viene eseguita manualmente, con un cavo o per mezzo di un tirante munito di gancio nelle esecuzioni con anello di azionamento. L'acciaio INOX AISI 316 è adatto all'uso in ambienti particolarmente aggressivi. Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche in applicazioni di dimensioni approssimative o in caso di contaminazione. I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica e viti o dadi esagonali.



GN 722.5-A-A4



Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	s	sw	m	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	
		Puntale -0.05 -0.25 Foro +0.1 +0.3	+0.3															
GN.29011	GN 722.5-8-20-A-A4	8	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	20	10	34	14	35	156
GN.29014	GN 722.5-10-20-A-A4	10	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	20	10	34	14	35	163
GN.29017	GN 722.5-12-20-A-A4	12	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	20	10	34	14	35	163
GN.29020	GN 722.5-14-20-A-A4	14	6.1	36	7	7.5	1.5	70	14	35	52	48	20	10	34	14	35	168
GN.29023	GN 722.5-16-30-A-A4	16	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	30	17	55	22	70	703
GN.29026	GN 722.5-20-30-A-A4	20	10.1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	30	17	55	22	70	721



GN 722.5-C-A4

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	l6	s	sw	m	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
		Puntale Foro	-0.05 -0.25 +0.3																
GN.49501	GN 722.5-8-20-C-A4	8	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	20	10	34	14	35	172
GN.49504	GN 722.5-10-20-C-A4	10	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	20	10	34	14	35	172
GN.49507	GN 722.5-12-20-C-A4	12	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	20	10	34	14	35	172
GN.49510	GN 722.5-14-20-C-A4	14	6.1	34	6	7.5	1.5	68	14	35	51	41.5	48	20	10	34	14	35	172
GN.49513	GN 722.5-16-30-C-A4	16	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	30	17	55	22	70	664
GN.49516	GN 722.5-20-30-C-A4	20	10.1	48	9	15	5	102	20	54	78	60	80	30	17	55	22	70	664



INOX STAINLESS STEEL

GN 722.5-E-A4

Codice	Descrizione	d1	d2	h1	h2	l1	l2	l3	l5	l6	s	sw	m	Precarico	Carico max.	
		Puntale -0.05 -0.25 Foro +0.1 +0.3	+0.3											molla [N]	molla [N]	
GN.75861	GN 722.5-8-20-E-A4	8	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	20	10	34	14	35	167
GN.75864	GN 722.5-10-20-E-A4	10	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	20	10	34	14	35	171
GN.75867	GN 722.5-12-20-E-A4	12	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	20	10	34	14	35	174
GN.75870	GN 722.5-14-20-E-A4	14	6.1	7.5	1.5	54	14	35	37	48	20	10	34	14	35	179
GN.75873	GN 722.5-16-30-E-A4	16	10.1	15	5	83	20	54	55	80	30	17	55	22	70	654
GN.75876	GN 722.5-20-30-E-A4	20	10.1	15	5	83	20	54	55	80	30	17	55	22	70	673

Elementi di posizionamento