

**1 BASE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

**2 ESECUZIONI STANDARD**

Stelo con snodo in acciaio zincato lucido filettato con esagono di regolazione:



- **LV.FO**: base senza disco antiscivolo.



- **LV.FO-AS**: base con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.

**5 FISSAGGIO A TERRA**

Per mezzo di due fori, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di residui antigenici nel caso in cui venga utilizzato un solo foro (vedi Fig.1).

**6 CARATTERISTICHE**

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.



Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo a pag. 835).

**8 ORDINAZIONE**

I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.



Per ordinare separatamente basi e steli vedere:



- tabella possibili combinazioni Basi/Steli (vedi pag. 839)



- codici relativi delle Basi (vedi pag. 836)



- codici relativi degli Steli (vedi pag. 840).

**13 ACCESSORI A RICHIESTA**

Dado in acciaio zincato lucido o in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi NT. a pag. 835).



ELESA Original design






Fig.1



LV.FO - LV.FO-AS

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	D	d	d1	L	L1#	l	l1	h	f	f1	s	Carico statico limite max.* [N]	⚖️	⚖️#
513011	LV.FO-60-14-M8x43	516011	LV.FO-60-14-AS-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	78	94
513016	LV.FO-60-14-M8x68	516016	LV.FO-60-14-AS-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	90	106
513021	LV.FO-60-14-M10x43	516021	LV.FO-60-14-AS-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	87	103
513026	LV.FO-60-14-M10x68	516026	LV.FO-60-14-AS-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	99	115
513031	LV.FO-60-14-M10x98	516031	LV.FO-60-14-AS-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	113	129
513036	LV.FO-60-14-M12x43	516036	LV.FO-60-14-AS-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	97	113
513041	LV.FO-60-14-M12x68	516041	LV.FO-60-14-AS-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	114	130
513046	LV.FO-60-14-M12x98	516046	LV.FO-60-14-AS-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	135	151
513047	LV.FO-60-14-M14x68	516047	LV.FO-60-14-AS-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	136	152
513049	LV.FO-60-14-M14x98	516049	LV.FO-60-14-AS-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	157	174
513050	LV.FO-60-14-M14x148	516050	LV.FO-60-14-AS-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	240	256
513051	LV.FO-60-14-M16x68	516051	LV.FO-60-14-AS-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	158	174
513056	LV.FO-60-14-M16x108	516056	LV.FO-60-14-AS-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	210	226
513061	LV.FO-60-14-M16x148	516061	LV.FO-60-14-AS-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	262	278
513066	LV.FO-60-14-M16x168	516066	LV.FO-60-14-AS-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	288	304
513121	LV.FO-80-14-M8x43	516121	LV.FO-80-14-AS-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	116	146
513125	LV.FO-80-14-M8x68	516125	LV.FO-80-14-AS-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	128	158
513221	LV.FO-80-14-M10x43	516221	LV.FO-80-14-AS-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	125	155
513225	LV.FO-80-14-M10x68	516225	LV.FO-80-14-AS-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	137	167
513231	LV.FO-80-14-M10x98	516231	LV.FO-80-14-AS-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	151	181
513321	LV.FO-80-14-M12x43	516321	LV.FO-80-14-AS-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	135	165
513325	LV.FO-80-14-M12x68	516325	LV.FO-80-14-AS-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	152	182
513331	LV.FO-80-14-M12x98	516331	LV.FO-80-14-AS-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	173	203
513421	LV.FO-80-14-M14x68	516421	LV.FO-80-14-AS-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	174	204
513431	LV.FO-80-14-M14x98	516431	LV.FO-80-14-AS-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	196	225
513441	LV.FO-80-14-M14x148	516441	LV.FO-80-14-AS-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	278	308
513521	LV.FO-80-14-M16x68	516521	LV.FO-80-14-AS-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	196	226
513525	LV.FO-80-14-M16x108	516525	LV.FO-80-14-AS-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	248	278
513541	LV.FO-80-14-M16x148	516541	LV.FO-80-14-AS-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	300	330
513561	LV.FO-80-14-M16x168	516561	LV.FO-80-14-AS-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	326	356

* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.
Valore con disco antiscivolo montato.

