

MATERIALE

Ottone.

VISIERA

Vetro naturale.

GUARNIZIONE DI TENUTA

Rondella piana gomma sintetica NBR.

ESECUZIONI STANDARD

- GN 743.2-A: con mostrina in tecnopolimero (polisulfone).
- GN 743.2-B: senza mostrina.

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO



100°C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli indicatori di livello olio GN 743.2 possono essere utilizzati su serbatoi per olio anche pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in ottone e la visiera in vetro è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.

ACCESSORI A RICHIESTA

- Ghiera di ritegno in ottone, con filettature Gas, tipo GH. (vedi pag. 1574) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.



GN 743.2-A

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN.37421	GN 743.2-11-M16x1.5-A	11	M16x1.5	22	8	7.5	20	19
GN.37425	GN 743.2-14-M20x1.5-A	14	M20x1.5	26	8.5	7.5	23	23
GN.37430	GN 743.2-18-M26x1.5-A	18	M26x1.5	32	9	8	30	44
GN.37431	GN 743.2-18-M27x1.5-A	18	M27x1.5	32	9	8	30	46
GN.37436	GN 743.2-24-M33x1.5-A	24	M33x1.5	40	11	8.5	36	70
GN.37423	GN 743.2-11-G3/8-A	11	G 3/8	22	8	7.5	20	20
GN.37427	GN 743.2-14-G1/2-A	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	23
GN.37434	GN 743.2-18-G3/4-A	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN.37438	GN 743.2-24-G1-A	24	G 1	40	11	8.5	36	69

GN 743.2-B

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN.37422	GN 743.2-11-M16x1.5-B	11	M16x1.5	22	8	7.5	20	19
GN.37426	GN 743.2-14-M20x1.5-B	14	M20x1.5	26	8.5	7.5	23	23
GN.37432	GN 743.2-18-M26x1.5-B	18	M26x1.5	32	9	8	30	44
GN.37433	GN 743.2-18-M27x1.5-B	18	M27x1.5	32	9	8	30	46
GN.37437	GN 743.2-24-M33x1.5-B	24	M33x1.5	40	11	8.5	36	70
GN.37424	GN 743.2-11-G3/8-B	11	G 3/8	22	8	7.5	20	20
GN.37428	GN 743.2-14-G1/2-B	14	G 1/2	26	8.5	7.5	23	23
GN.37435	GN 743.2-18-G3/4-B	18	G 3/4	32	9	8	30	44
GN.37439	GN 743.2-24-G1-B	24	G 1	40	11	8.5	36	69