



1

MATERIALE

- Acciaio INOX AISI 316L.



2

GUARNIZIONE DI TENUTA

- H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
- F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.



3



4



5

ESECUZIONI STANDARD

Foro cieco filettato, finitura mat da sabbatura (RA < 0,8μ):

- **GN 75.6-D-MT-H:** guarnizione H-NBR.
- **GN 75.6-D-MT-E:** guarnizione EPDM.
- **GN 75.6-D-MT-F:** guarnizione FKM.

Foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ):

- **GN 75.6-D-PL-H:** guarnizione H-NBR.
- **GN 75.6-D-PL-E:** guarnizione EPDM.
- **GN 75.6-D-PL-F:** guarnizione FKM.

Perno filettato, finitura mat da sabbatura (RA < 0,8μ):

- **GN 75.6-E-MT-H:** guarnizione H-NBR.
- **GN 75.6-E-MT-E:** guarnizione EPDM.
- **GN 75.6-E-MT-F:** guarnizione FKM.

Perno filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ):

- **GN 75.6-E-PL-H:** guarnizione H-NBR.
- **GN 75.6-E-PL-E:** guarnizione EPDM.
- **GN 75.6-E-PL-F:** guarnizione FKM.



6



7



8



9



10



11



12

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le manopole GN 75.6 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d'igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall'ambiente esterno, impedendo l'accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l'assenza di recessi, impedisce adherenze di impurità e ne facilitano la pulizia.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design (a pag. -).



13



14



15



16

ACCESSORIO

Anelli di tenuta: GN 7600.



17



18



19



20



21




22



23





GN 75.6-D-MT-H

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.38531	GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.38536	GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.38541	GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-MT-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.32381	GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.32385	GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.32389	GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-MT-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.32431	GN 75.6-20-M5-D-MT-F	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN.32435	GN 75.6-25-M6-D-MT-F	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN.32439	GN 75.6-32-M8-D-MT-F	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-H

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.38532	GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.38537	GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.38542	GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.32382	GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.32386	GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.32390	GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d4	d5	h	tmin	Δ
GN.32432	GN 75.6-20-M5-D-PL-F	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN.32436	GN 75.6-25-M6-D-PL-F	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN.32440	GN 75.6-32-M8-D-PL-F	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT-H

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.38533	GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M 5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.38538	GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M 6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.38543	GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M 8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-MT-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.32383	GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M 5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32387	GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M 6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32391	GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M 8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-MT-F

Codice	Descrizione	d1	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.32433	GN 75.6-20-M5-E-MT-F	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32437	GN 75.6-25-M6-E-MT-F	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32441	GN 75.6-32-M8-E-MT-F	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-H

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.38534	GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M 5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.38539	GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M 6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.38544	GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M 8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.32384	GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M 5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32388	GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M 6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32392	GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M 8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-F

Codice	Descrizione	d1	d3	d4	d5	h	l	Δ
GN.32434	GN 75.6-20-M5-E-PL-F	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32438	GN 75.6-25-M6-E-PL-F	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32442	GN 75.6-32-M8-E-PL-F	32	M 8	18	18.8	37	14	92

