



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **MAK-AE-V0**: boccole ottone, fori ciechi filettati per viti M5, per montaggio posteriore.
- **MAK-AE-V0-FM**: boccole ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale, per montaggio frontale.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere. Nella colonna U in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1U = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.

DATI TECNICI


La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti. Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



Esempio di montaggio


MAK

MAK-FM



MAK-AE-V0

MAK-AE-V0-FM



MAK-AE-V0

Codice	Descrizione	L	B	I	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-V0-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-V0-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-V0-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-V0-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-V0-FM

Codice	Descrizione	L	B	I	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-V0-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-V0-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-V0-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-V0-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38