

CORPO FILETTATO

Acciaio INOX AISI 303.

PUNTALE

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

CONTRODADO

Acciaio INOX.

MANIGLIA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.



ESECUZIONI STANDARD

- **GN 817.4-B-NI**: senza posizione di arresto, senza controdado.
- **GN 817.4-BK-NI**: senza posizione di arresto, con controdado.
- **GN 817.4-C-NI**: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), senza controdado.
- **GN 817.4-CK-NI**: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), con controdado.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diametro (d1) di puntale e meccanismi di posizione retratta (GN 817.4-C-NI) interni alla maniglia.

La particolare forma a T della maniglia consente di poter esercitare una maggior forza di sblocco e la visibilità del posizionamento dell'esecuzione con posizione retratta (GN 817.4-C-NI).



INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Codice   | Descrizione          | d1                 |         | d2 | k  | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | sw   | Precarico molla [N] | Carico max. molla [N] |     |
|----------|----------------------|--------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|------|---------------------|-----------------------|-----|
|          |                      | Puntale -0.02-0.04 | Foro H7 |    |    |    |    |    |    |    |      |                     |                       |     |
| GN.34651 | GN 817.4-6-6-B-NI    | 6                  | M12x1.5 | 20 | 6  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6.5  | 6.5                 | 19                    | 30  |
| GN.34653 | GN 817.4-6-9-B-NI    | 6                  | M12x1.5 | 20 | 9  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6    | 6                   | 25                    | 50  |
| GN.34655 | GN 817.4-8-8-B-NI    | 8                  | M16x1.5 | 25 | 8  | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 26                    | 70  |
| GN.34657 | GN 817.4-8-12-B-NI   | 8                  | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 28                    | 80  |
| GN.34659 | GN 817.4-10-12-B-NI  | 10                 | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 9.5  | 9.5                 | 38                    | 160 |
| GN.34661 | GN 817.4-12-15-B-NI  | 12                 | M20x1.5 | 25 | 15 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 11.5                | 40                    | 180 |
| GN.34674 | GN 817.4-6-6-BK-NI   | 6                  | M12x1.5 | 20 | 6  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6.5  | 6.5                 | 19                    | 40  |
| GN.34676 | GN 817.4-6-9-BK-NI   | 6                  | M12x1.5 | 20 | 9  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6    | 6                   | 25                    | 40  |
| GN.34678 | GN 817.4-8-8-BK-NI   | 8                  | M16x1.5 | 25 | 8  | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 26                    | 80  |
| GN.34680 | GN 817.4-8-12-BK-NI  | 8                  | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 28                    | 90  |
| GN.34682 | GN 817.4-10-12-BK-NI | 10                 | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 9.5  | 9.5                 | 38                    | 110 |
| GN.34684 | GN 817.4-12-15-BK-NI | 12                 | M20x1.5 | 25 | 15 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 11.5                | 40                    | 130 |
| GN.34652 | GN 817.4-6-6-C-NI    | 6                  | M12x1.5 | 20 | 6  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6.5  | 6.5                 | 19                    | 35  |
| GN.34654 | GN 817.4-6-9-C-NI    | 6                  | M12x1.5 | 20 | 9  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6    | 6                   | 25                    | 35  |
| GN.34656 | GN 817.4-8-8-C-NI    | 8                  | M16x1.5 | 25 | 8  | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 26                    | 60  |
| GN.34658 | GN 817.4-8-12-C-NI   | 8                  | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 28                    | 60  |
| GN.34660 | GN 817.4-10-12-C-NI  | 10                 | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 9.5  | 9.5                 | 38                    | 80  |
| GN.34662 | GN 817.4-12-15-C-NI  | 12                 | M20x1.5 | 25 | 15 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 11.5                | 40                    | 100 |
| GN.34675 | GN 817.4-6-6-CK-NI   | 6                  | M12x1.5 | 20 | 6  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6.5  | 6.5                 | 19                    | 40  |
| GN.34677 | GN 817.4-6-9-CK-NI   | 6                  | M12x1.5 | 20 | 9  | 48 | 22 | 6  | 54 | 14 | 6    | 6                   | 25                    | 40  |
| GN.34679 | GN 817.4-8-8-CK-NI   | 8                  | M16x1.5 | 25 | 8  | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 26                    | 40  |
| GN.34681 | GN 817.4-8-12-CK-NI  | 8                  | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 8.5  | 8.5                 | 28                    | 80  |
| GN.34683 | GN 817.4-10-12-CK-NI | 10                 | M16x1.5 | 25 | 12 | 59 | 26 | 8  | 59 | 17 | 9.5  | 9.5                 | 38                    | 150 |
| GN.34685 | GN 817.4-12-15-CK-NI | 12                 | M20x1.5 | 25 | 15 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11.5 | 11.5                | 40                    | 150 |