

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

RIVETTI

Acciaio zincato.

ASTA DI SPINTA

Acciaio zincato.

BUSSOLA GUIDA

Ottone zincato.

DADO

Acciaio zincato.

IMPUGNATURA



Poliuretano colore rosso.

PUNTALE DI SERRAGGIO

Da ordinare separatamente.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MFA. assicurano un perfetto serraggio solo a spinta.



Codice	Descrizione	a	b	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	s	t	Corsa w	FH [N]*	Δ
GG.AG120	MFA.120-AS	17	48	12	M6	5.5	111	32	130	40	10	3	34	30	18	24	12	20	3600	350
GG.AG300	MFA.300-AS	20	58	14	M8	6.5	140	36	167	57	12	3	50	34	18	27	16	33	7200	560

* Forza di ritegno.