

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

CORPO LEVA

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005 finitura mat.

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio zincato.

ELEMENTO DI SERRAGGIO

Acciaio zincato con foro filettato o vite filettata.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 927-A-B:** posizionamento con ghiera di regolazione filettata in acciaio zincato, con bussola d'appoggio in acciaio zincato con inserto di contatto in tecnopolimero a base acetalica (POM) rinforzato fibra vetro.
- **GN 927-B-B:** posizionamento senza ghiera di regolazione, con bussola d'appoggio in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le leve di serraggio GN 927 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido.

L' esecuzione GN 927-A-B con ghiera di regolazione offre un rapido ed efficace serraggio. Infatti, la ghiera di regolazione alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata.



Questo tipo di leve permette di raggiungere forze di serraggio fino a 8 kN.


ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Corpo leva in colore arancio RAL 2004, rosso RAL 3000 o grigio RAL 9006.




Modalità di serraggio






GN 927 (d1)

Codice	Descrizione	l1	d1	l3 min	l3 max	l4	l5	l6	h	d3	d4	d5	t	b	△
GN.35601	GN 927-44-M4-A-B	44	M4	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	8	12	27
GN.35621	GN 927-44-M5-A-B	44	M5	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	8	12	27
GN.35602	GN 927-44-M4-B-B	44	M4	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	10	16	24
GN.35622	GN 927-44-M5-B-B	44	M5	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	10	16	24
GN.31933	GN 927-63-M5-A-B	63	M5	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	10	16	56
GN.31931	GN 927-63-M6-A-B	63	M6	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	10	16	57
GN.31934	GN 927-63-M5-B-B	63	M5	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	10	16	56
GN.31932	GN 927-63-M6-B-B	63	M6	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	10	16	60
GN.31948	GN 927-82-M6-A-B	82	M6	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	12	20	60
GN.31951	GN 927-82-M8-A-B	82	M8	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	12	20	111
GN.31949	GN 927-82-M6-B-B	82	M6	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	12	20	56
GN.31952	GN 927-82-M8-B-B	82	M8	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	12	20	98
GN.31898	GN 927-101-M8-A-B	101	M8	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	15	25	218
GN.31901	GN 927-101-M10-A-B	101	M10	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	15	25	210
GN.31899	GN 927-101-M8-B-B	101	M8	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	15	25	200
GN.31902	GN 927-101-M10-B-B	101	M10	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	15	25	200



GN 927 (d2 - l2)

Codice	Descrizione	l1	d2	l2	l3 min	l3 max	l4	l5	l6	h	d3	d4	d5	b	△
GN.35606	GN 927-44-M4-12-A-B	44	M4	12	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	27
GN.35608	GN 927-44-M4-16-A-B	44	M4	16	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	29
GN.35610	GN 927-44-M4-20-A-B	44	M4	20	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	29
GN.35612	GN 927-44-M4-25-A-B	44	M4	25	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	29
GN.35614	GN 927-44-M4-30-A-B	44	M4	30	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	30
GN.35626	GN 927-44-M5-12-A-B	44	M5	12	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	29
GN.35628	GN 927-44-M5-16-A-B	44	M5	16	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	29
GN.35630	GN 927-44-M5-20-A-B	44	M5	20	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	30
GN.35632	GN 927-44-M5-25-A-B	44	M5	25	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	31
GN.35634	GN 927-44-M5-30-A-B	44	M5	30	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	31
GN.35636	GN 927-44-M5-35-A-B	44	M5	35	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	32
GN.35638	GN 927-44-M5-40-A-B	44	M5	40	13.2	15.2	2	2.2	-	0.5	12	15	-	12	32



GN 927 (d2 - l2)

Codice	Descrizione	l1	d2	l2	l3 min	l3 max	l4	l5	l6	h	d3	d4	d5	b	△
GN.35607	GN 927-44-M4-12-B-B	44	M4	12	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	24
GN.35609	GN 927-44-M4-16-B-B	44	M4	16	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	26
GN.35611	GN 927-44-M4-20-B-B	44	M4	20	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	26
GN.35613	GN 927-44-M4-25-B-B	44	M4	25	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	26
GN.35615	GN 927-44-M4-30-B-B	44	M4	30	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	27
GN.35627	GN 927-44-M5-12-B-B	44	M5	12	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	26
GN.35629	GN 927-44-M5-16-B-B	44	M5	16	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	26
GN.35631	GN 927-44-M5-20-B-B	44	M5	20	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	27
GN.35633	GN 927-44-M5-25-B-B	44	M5	25	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	27
GN.35635	GN 927-44-M5-30-B-B	44	M5	30	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	28
GN.35637	GN 927-44-M5-35-B-B	44	M5	35	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	29
GN.35639	GN 927-44-M5-40-B-B	44	M5	40	-	-	2	2.2	15.2	0.5	12	-	14	12	29
GN.35651	GN 927-63-M5-16-A-B	63	M5	16	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	60
GN.31935	GN 927-63-M5-20-A-B	63	M5	20	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	61
GN.31936	GN 927-63-M5-25-A-B	63	M5	25	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	56
GN.31937	GN 927-63-M5-30-A-B	63	M5	30	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	63
GN.31938	GN 927-63-M5-35-A-B	63	M5	35	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	65
GN.31939	GN 927-63-M5-40-A-B	63	M5	40	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	56
GN.31939	GN 927-63-M5-40-A-B	63	M5	40	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	56
GN.31940	GN 927-63-M5-50-A-B	63	M5	50	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	56
GN.35655	GN 927-63-M6-16-A-B	63	M6	16	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	60
GN.31941	GN 927-63-M6-20-A-B	63	M6	20	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	59
GN.31943	GN 927-63-M6-25-A-B	63	M6	25	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	60
GN.31944	GN 927-63-M6-30-A-B	63	M6	30	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	61
GN.31945	GN 927-63-M6-35-A-B	63	M6	35	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	62
GN.31942	GN 927-63-M6-40-A-B	63	M6	40	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	66
GN.31946	GN 927-63-M6-50-A-B	63	M6	50	16.3	18.8	2.5	3	-	0.75	16	19	-	16	68
GN.35653	GN 927-63-M5-16-B-B	63	M5	16	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	56
GN.31967	GN 927-63-M5-20-B-B	63	M5	20	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	56
GN.31968	GN 927-63-M5-25-B-B	63	M5	25	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	56
GN.31969	GN 927-63-M5-30-B-B	63	M5	30	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	60
GN.31970	GN 927-63-M5-35-B-B	63	M5	35	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	56
GN.31977	GN 927-63-M5-40-B-B	63	M5	40	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	63
GN.31978	GN 927-63-M5-50-B-B	63	M5	50	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	65
GN.35657	GN 927-63-M6-16-B-B	63	M6	16	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	56
GN.31971	GN 927-63-M6-20-B-B	63	M6	20	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	53
GN.31972	GN 927-63-M6-25-B-B	63	M6	25	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	63
GN.31973	GN 927-63-M6-30-B-B	63	M6	30	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	55
GN.31974	GN 927-63-M6-35-B-B	63	M6	35	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	65
GN.31975	GN 927-63-M6-40-B-B	63	M6	40	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	66
GN.31976	GN 927-63-M6-50-B-B	63	M6	50	-	-	2.5	3	16.3	0.75	16	-	18.5	16	68

GN 927 (d2 - l2)

Codice	Descrizione	l1	d2	l2	l3 min	l3 max	l4	l5	l6	h	d3	d4	d5	b	
GN.35661	GN 927-82-M6-20-A-B	82	M6	20	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	120
GN.31953	GN 927-82-M6-25-A-B	82	M6	25	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	120
GN.31954	GN 927-82-M6-30-A-B	82	M6	30	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	120
GN.31955	GN 927-82-M6-35-A-B	82	M6	35	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	120
GN.31956	GN 927-82-M6-40-A-B	82	M6	40	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	120
GN.31957	GN 927-82-M6-50-A-B	82	M6	50	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	122
GN.31958	GN 927-82-M6-60-A-B	82	M6	60	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	122
GN.35665	GN 927-82-M8-20-A-B	82	M8	20	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	111
GN.31961	GN 927-82-M8-25-A-B	82	M8	25	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	123
GN.31963	GN 927-82-M8-30-A-B	82	M8	30	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	124
GN.31964	GN 927-82-M8-35-A-B	82	M8	35	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	125
GN.31965	GN 927-82-M8-40-A-B	82	M8	40	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	128
GN.31962	GN 927-82-M8-50-A-B	82	M8	50	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	131
GN.31966	GN 927-82-M8-60-A-B	82	M8	60	19.5	22.5	3	3.7	-	1	20	25	-	20	134
GN.35663	GN 927-82-M6-20-B-B	82	M6	20	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	122
GN.31987	GN 927-82-M6-25-B-B	82	M6	25	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	120
GN.31988	GN 927-82-M6-30-B-B	82	M6	30	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	120
GN.31989	GN 927-82-M6-35-B-B	82	M6	35	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	125
GN.31990	GN 927-82-M6-40-B-B	82	M6	40	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	120
GN.31991	GN 927-82-M6-50-B-B	82	M6	50	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	122
GN.31992	GN 927-82-M6-60-B-B	82	M6	60	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	122
GN.35667	GN 927-82-M8-20-B-B	82	M8	20	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	122
GN.31981	GN 927-82-M8-25-B-B	82	M8	25	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	123
GN.31982	GN 927-82-M8-30-B-B	82	M8	30	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	124
GN.31983	GN 927-82-M8-35-B-B	82	M8	35	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	125
GN.31984	GN 927-82-M8-40-B-B	82	M8	40	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	128
GN.31985	GN 927-82-M8-50-B-B	82	M8	50	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	131
GN.31986	GN 927-82-M8-60-B-B	82	M8	60	-	-	3	3.7	19.5	1	20	-	22.5	20	134
GN.31903	GN 927-101-M8-20-A-B	101	M8	20	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	224
GN.35671	GN 927-101-M8-25-A-B	101	M8	25	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	227
GN.31905	GN 927-101-M8-30-A-B	101	M8	30	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	227
GN.35675	GN 927-101-M8-35-A-B	101	M8	35	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	228
GN.31907	GN 927-101-M8-40-A-B	101	M8	40	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	232
GN.31909	GN 927-101-M8-50-A-B	101	M8	50	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	233
GN.31921	GN 927-101-M8-60-A-B	101	M8	60	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	237
GN.31911	GN 927-101-M10-20-A-B	101	M10	20	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	230
GN.35679	GN 927-101-M10-25-A-B	101	M10	25	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	231
GN.31913	GN 927-101-M10-30-A-B	101	M10	30	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	234
GN.35683	GN 927-101-M10-35-A-B	101	M10	35	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	237
GN.31915	GN 927-101-M10-40-A-B	101	M10	40	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	238
GN.31917	GN 927-101-M10-50-A-B	101	M10	50	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	242
GN.31919	GN 927-101-M10-60-A-B	101	M10	60	25.3	29.3	4	4.8	-	1.5	26	30	-	25	250
GN.31904	GN 927-101-M8-20-B-B	101	M8	20	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	224
GN.35673	GN 927-101-M8-25-B-B	101	M8	25	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	202
GN.31906	GN 927-101-M8-30-B-B	101	M8	30	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	227
GN.35677	GN 927-101-M8-35-B-B	101	M8	35	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	204
GN.31908	GN 927-101-M8-40-B-B	101	M8	40	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	232
GN.31910	GN 927-101-M8-50-B-B	101	M8	50	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	233
GN.31922	GN 927-101-M8-60-B-B	101	M8	60	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	237
GN.31912	GN 927-101-M10-20-B-B	101	M10	20	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	230
GN.35681	GN 927-101-M10-25-B-B	101	M10	25	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	207
GN.31914	GN 927-101-M10-30-B-B	101	M10	30	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	234
GN.35685	GN 927-101-M10-35-B-B	101	M10	35	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	212
GN.31916	GN 927-101-M10-40-B-B	101	M10	40	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	238
GN.31918	GN 927-101-M10-50-B-B	101	M10	50	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	242
GN.31920	GN 927-101-M10-60-B-B	101	M10	60	-	-	4	4.8	25.3	1.5	26	-	27	25	250

