

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Supporto in acciaio nichelato.
Viti e bussole di centraggio MM-CC (vedi pag. -) in acciaio brunito.

CARATTERISTICHE




I supporti sono compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BI-NK (vedi pag. -).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Supporti con rivestimento in Teflon (PTFE) per applicazioni ad alte temperature, resistente alla corrosione e agli spruzzi di saldatura.

ACCESSORI A RICHIESTA

Blocchetti di fissaggio MM-SC (vedi pag. -).



Codice	Descrizione	b	d1	d2 H8 / h6	d3	d4 H8 / h6	h	l1	l2	l5	l6	m1	m3	m4	Δ
MM.37020-NK	MM-FI-SC-20-NK	32	M6	9	M5	7	10	98.5	30	20	8	34	17	22	197
MM.37032-NK	MM-FI-SC-32-NK	42	M8	11	M6	9	14	140	40	25	8.5	51	23	30	529
MM.37040-NK	MM-FI-SC-40-NK	52	M10	13	M8	11	16	168	50	30	12.5	62	30	37	925
MM.37050-NK	MM-FI-SC-50-NK	62	M10	13	M10	13	18	192.5	60	30	12.5	71.5	40	44	1021