



VERSIONI

- Versione **E**: pinza angolare.
- Versione **EB**: pinza angolare con perno di fissaggio.
- Versione **F**: pinza centrale.
- Versione **FA**: pinza centrale con piastra di arresto.
- Versione **FB**: pinza centrale con perno di fissaggio.

Lega di zinco pressofusa **ZD**

Rivestimento resina epossidica:

- Colore nero, RAL 9005, finitura mat **SW**
- Colore argento, RAL 9006, finitura mat **SR**

Viti di bloccaggio

Acciaio INOX AISI 304

Inserti in gomma

Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

Piastra di arresto (versione FA)

Acciaio INOX AISI 316L

Perni di fissaggio (versione EB e FB)

- Acciaio INOX AISI 304




Rivestimento tecnopolimero a base poliammidica (PA)


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le pinze GN 939 vengono utilizzate per fissare pannelli di vetro, plastica o altri materiali. Sono disponibili sia pinze angolari che centrali, a seconda delle condizioni di installazione.

I pannelli vengono bloccati tra gli inserti in gomma. È inoltre possibile selezionare il tipo di bloccaggio in versione con perno di fissaggio o piastra di arresto.

Se le pinze vengono utilizzate con sistemi di profilati con asole da 8 o 10 mm, i tasselli per cave a T GN 938.1 (vedi pag.) sono disponibili come accessori di montaggio. Questi consentono un semplice allineamento, assicurano le pinze contro la rotazione e contrastano eventuali sollecitazioni.





GN 939-E-SW

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l3	h1	s	SW Torx	
GN.42433	GN 939-ZD-60-5-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	5	T30	260
GN.42448	GN 939-ZD-60-6-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	6	T30	261
GN.42464	GN 939-ZD-60-8-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	8	T30	273
GN.42476	GN 939-ZD-60-10-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	10	T30	285
GN.42488	GN 939-ZD-60-12-E-SW	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	12	T30	297

GN 939-E-SR


Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l3	h1	s	SW Torx	
GN.42432	GN 939-ZD-60-5-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	5	T30	260
GN.42447	GN 939-ZD-60-6-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	6	T30	261
GN.42463	GN 939-ZD-60-8-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	8	T30	273
GN.42475	GN 939-ZD-60-10-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	10	T30	285
GN.42487	GN 939-ZD-60-12-E-SR	M6	8.5	11.4	60	8.3	15.5	12	T30	297

GN 939-EB-SW

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	d2	b1	b2	l1	l3	h1	m1	s	SW Torx	
GN.42431	GN 939-ZD-60-5-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	5	T30	260
GN.42446	GN 939-ZD-60-6-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	6	T30	266
GN.42462	GN 939-ZD-60-8-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	8	T30	278
GN.42474	GN 939-ZD-60-10-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	10	T30	291
GN.42486	GN 939-ZD-60-12-EB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	12	T30	303


GN 939-EB-SR

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	d2	b1	b2	l1	l3	h1	m1	s	SW Torx	
GN.42430	GN 939-ZD-60-5-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	5	T30	260
GN.42445	GN 939-ZD-60-6-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	6	T30	266
GN.42461	GN 939-ZD-60-8-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	8	T30	278
GN.42473	GN 939-ZD-60-10-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	10	T30	291
GN.42485	GN 939-ZD-60-12-EB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	8.3	15.5	34	12	T30	303



GN 939-F-SW
GN 939-F-SR

GN 939-FA-SW
GN 939-FA-SR



GN 939-F-SW

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l2	l3	h1	s	SW Torx	⚖
GN.42439	GN 939-ZD-60-5-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	5	T30	244
GN.42454	GN 939-ZD-60-6-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	6	T30	248
GN.42470	GN 939-ZD-60-8-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	8	T30	256
GN.42482	GN 939-ZD-60-10-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	10	T30	265
GN.42494	GN 939-ZD-60-12-F-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	12	T30	273

GN 939-F-SR


Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l2	l3	h1	s	SW Torx	⚖
GN.42438	GN 939-ZD-60-5-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	5	T30	244
GN.42453	GN 939-ZD-60-6-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	6	T30	248
GN.42469	GN 939-ZD-60-8-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	8	T30	256
GN.42481	GN 939-ZD-60-10-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	10	T30	265
GN.42493	GN 939-ZD-60-12-F-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	12	T30	273

GN 939-FA-SW


Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l2	l3	l4	h2	s	SW Torx	⚖
GN.42435	GN 939-ZD-60-5-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	5	T30	252
GN.42450	GN 939-ZD-60-6-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	6	T30	256
GN.42466	GN 939-ZD-60-8-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	8	T30	265
GN.42478	GN 939-ZD-60-10-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	10	T30	275
GN.42490	GN 939-ZD-60-12-FA-SW	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	12	T30	285

GN 939-FA-SR

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	b1	b2	l1	l2	l3	l4	h2	s	SW Torx	⚖
GN.42434	GN 939-ZD-60-5-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	5	T30	252
GN.42449	GN 939-ZD-60-6-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	6	T30	256
GN.42465	GN 939-ZD-60-8-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	8	T30	265
GN.42477	GN 939-ZD-60-10-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	10	T30	275
GN.42489	GN 939-ZD-60-12-FA-SR	M6	8.5	11.4	60	60	8.3	8.2	16.6	12	T30	285



GN 939-FB-SW
GN 939-FB-SR



GN 939-FB-SW

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	d2	b1	b2	l1	l2	l3	h1	m2	s	SW Torx	⚖
GN.42437	GN 939-ZD-60-5-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	5	T30	248
GN.42452	GN 939-ZD-60-6-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	6	T30	252
GN.42468	GN 939-ZD-60-8-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	8	T30	261
GN.42480	GN 939-ZD-60-10-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	10	T30	270
GN.42492	GN 939-ZD-60-12-FB-SW	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	12	T30	265

GN 939-FB-SR

Codice	Descrizione	d1 Vite di bloccaggio	d2	b1	b2	l1	l2	l3	h1	m2	s	SW Torx	⚖
GN.42436	GN 939-ZD-60-5-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	5	T30	248
GN.42451	GN 939-ZD-60-6-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	6	T30	252
GN.42467	GN 939-ZD-60-8-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	8	T30	261
GN.42479	GN 939-ZD-60-10-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	10	T30	270
GN.42491	GN 939-ZD-60-12-FB-SR	M6	8.4	8.5	11.4	60	60	8.3	15.5	34.5	12	T30	265