

MATERIALE

Acciaio saldabile fosfatato.

RIVETTI

Acciaio fosfatato.

PUNTALE DI SERRAGGIO

Da ordinare separatamente.



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale resistente alle alte temperature.

Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOA-R è il loro basso profilo di chiusura. Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire spinte laterali.

Gli attrezzi di serraggio MOA-R sono particolarmente adatti per applicazioni su stampi per materiali plastici e nello stampaggio rotazionale.

Fori di fissaggio ad asola per applicazioni in pollici.



Codice	Descrizione	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AR145	MOA-R-130-OR	36	40	5.5	6.5	51	29	16	48	162	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	185
GG.AR280	MOA-R-230-OR	44	44	8.5	6.5	61.5	36.5	18	56	190	26	26+31.5	6	3	1700	3300	300
GG.AR380	MOA-R-355-OR	60	58	10.5	8.5	83	50	22	89.5	260.5	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	700

* Forza di ritegno.