

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti per viti a testa svasata piana con impronta a croce ISO-7046-1-M6 (non comprese nella fornitura).

PERNO DI ROTAZIONE E MOLLE DI RICHIAMO

Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.

DATI TECNICI



I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Praticare nella lamiera la foratura con interasse 80 +0.1/-0.1.



ELESA Original design



Codice	Descrizione	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
43801	MPE.135	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127
43801-C33	MPE.135-C33	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127