

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti per viti a testa svasata M4 (non comprese nella fornitura).

PERNO DI ROTAZIONE E MOLLE DI RICHIAMO

Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.

DATI TECNICI


La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati Tecnici a pag. A-5) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti. I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.





Dima di foratura
(eliminare le bave di foratura
prima d' inserire la maniglia)



x	y	f1	f2
135.6+0.1	65.4+0.1	118.4±0.1	79.3±0.1

ELESA Original design



Codice	Descrizione	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148