



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti per viti a testa svasata M4 o M5 (non comprese nella fornitura).

PERNO DI ROTAZIONE E MOLLE DI RICHIAMO




Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.

DATI TECNICI


I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.



|         | x                   | y                  | f1                    | f2                   |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| MPR.141 | 135 <sup>+0,2</sup> | 65 <sup>+0,2</sup> | 118 <sup>+/-0,1</sup> | 79 <sup>+/-0,1</sup> |
| MPR.167 | 158 <sup>+0,2</sup> | 86 <sup>+0,2</sup> | 141 <sup>+/-0,1</sup> | 98 <sup>+/-0,1</sup> |



| Codice    | Descrizione | B   | f1  | f2 | L   | H  | h1 | h2 | b1  | l1   | l2 | s | d   | F1 [N] | F2 [N] | Δ   |
|-----------|-------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|---|-----|--------|--------|-----|
| 43851     | MPR.141     | 141 | 118 | 79 | 96  | 19 | 16 | 63 | 90  | 16.5 | 29 | 3 | 4.2 | 1650   | 2400   | 146 |
| 43851-C33 | MPR.141-C33 | 141 | 118 | 79 | 96  | 19 | 16 | 63 | 90  | 16.5 | 29 | 3 | 4.2 | 1650   | 2400   | 146 |
| 43861     | MPR.167     | 167 | 141 | 98 | 116 | 21 | 18 | 78 | 105 | 17   | 43 | 3 | 5.2 | 2000   | 2700   | 214 |
| 43861-C33 | MPR.167-C33 | 167 | 141 | 98 | 116 | 21 | 18 | 78 | 105 | 17   | 43 | 3 | 5.2 | 2000   | 2700   | 214 |