

MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

RIVETTI

Acciaio zincato.

PERNO E GANCIO DI TRAZIONE

Acciaio zincato.

IMPUGNATURA

Poliuretano colore rosso.



ESECUZIONI STANDARD

- **MTA-T**: con perno di trazione.
- **MTA-TF**: con gancio di trazione.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Attrezzi di serraggio MTA. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

La posizione del gancio di trazione (MTA-TF) può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.



MTA-T

Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	d1	d3	h1	h2	l1	l2	m1	m2	s	Corsa w	FH [N]*	⚖
GG.AL200	MTA.200-T	37	35	45	18	10	6.5	49	16	203	43	32	19	3	100	2000	300
GG.AL300	MTA.300-T	35	48	60	21	10	8.3	49	18	226	43	45	32	3	104	3000	460
GG.AL400	MTA.400-T	43	54	84	26	14	10.5	60.5	25	278	45.5	60.5	28.5	5	160	4000	1000

MTA-TF

Codice	Descrizione	a	b1	b2	d2	d3	h1	h2	l1	l2	m1	m2	r	s	Corsa w	FH [N]*	⚖
GG.AL205	MTA.200-TF	29	35	45	8	6.5	49	16	250	85+105	32	19	5	3	100	2000	380
GG.AL305	MTA.300-TF	25	48	60	10	8.5	49	18	305	90+120	45	32	6	3	104	3000	560
GG.AL405	MTA.400-TF	30	54	84	11	10.5	60.5	25	343	105+135	60.5	28.5	7	5	160	4000	1200

* Forza di ritegno.

