

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

## RIVETTI

Acciaio zincato.

## TIRANTE DOPPIO

Parallelo al braccio di serraggio, acciaio zincato.

## PERNO OSCILLANTE E DADI

Acciaio zincato.

## IMPUGNATURA





Poliuretano colore rosso.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.  
 Gli attrezzi di serraggio MTC. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.  
 La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

## ACCESSORI A RICHIESTA

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse (vedi pag. ).



Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Corsa w	FH [N]*	⚖️
GG. AL500	MTC.160-T2	12	26	28	20	14	M4	4.3	25	18	98	19	16	10	35+44	2	25	1600	85
GG. AL505	MTC.320-T2	16	40	44	28	22	M6	6.5	30	25	152	32	19	14.3	54+63	3	48	3200	250
GG. AL510	MTC.700-T2	24	60	54	38	26	M8	8.5	42	36	220	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7000	600

\* Forza di ritegno.