

**MATERIALE**

Acciaio saldabile fosfatato in colore nero.

PERNO

Acciaio temprato e rettificato.

TIRANTE DOPPIO

Acciaio zincato.

PERNO OSCILLANTE E DADI

Acciaio zincato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.


Perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

Elevata resistenza meccanica dei materiali utilizzati, adatti per grandi forze resistenti.

La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

ACCESSORI A RICHIESTA

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse (vedi pag.).



Codice	Descrizione	a	b	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	l2	m1	m2	m3	s	Corsa w	FH [N]*	$\Delta\Delta$
GG.AL550	MTP-D-1400-T3	15	64	61	61	42	26	M10	8.5	171	24	159.5	125.5	38	32	17	8	50	12000	1235

* Forza di ritegno.