

BASE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

STELO CON SNODO

Acciaio zincato filettato con esagono di regolazione.

ESECUZIONI STANDARD


- **LSX.A:** senza disco antiscivolo.
- **LSX.A-AS:** con disco antiscivolo in gomma SBR, fissato alla base.

CARATTERISTICHE

I valori riportati in tabella esprimono la resistenza ad un carico applicato assialmente all'elemento di livellamento stesso.

In condizioni d'impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne possono condizionare la resistenza.

In condizioni di impiego particolarmente gravose o su superfici particolarmente aderenti l'esecuzione LSX.A-AS con disco antiscivolo in gomma SBR potrebbe non essere ottimale. Per questi casi vedi anche LS.A-AS (vedi pag. -).



Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	D	d	L	L1#	l	l1	h	s	α	Snodo Ø	Carico statico limite max.* [N]	ΔΔ#
431521	LSX.A-26-10-M8x30	531521	LSX.A-26-10-AS-M8x30	26	M8	47	48	30	17	10	12	19°	10	4000	21 22
431523	LSX.A-26-10-M8x45	531523	LSX.A-26-10-AS-M8x45	26	M8	62	63	45	17	10	12	19°	10	4000	26 27
431525	LSX.A-26-10-M8x60	531525	LSX.A-26-10-AS-M8x60	26	M8	77	78	60	17	10	12	19°	10	4000	30 31
431531	LSX.A-26-10-M10x45	531531	LSX.A-26-10-AS-M10x45	26	M10	62	63	45	17	10	12	19°	10	4000	34 35
431533	LSX.A-26-10-M10x60	531533	LSX.A-26-10-AS-M10x60	26	M10	77	78	60	17	10	12	19°	10	4000	41 42
431535	LSX.A-26-10-M10x70	531535	LSX.A-26-10-AS-M10x70	26	M10	87	88	70	17	10	12	19°	10	4000	46 47
431537	LSX.A-26-10-M10x100	531537	LSX.A-26-10-AS-M10x100	26	M10	117	118	100	17	10	12	19°	10	4000	60 61
431541	LSX.A-30-10-M8x30	531541	LSX.A-30-10-AS-M8x30	30	M8	49	50	30	19	12	12	19°	10	4500	23 24
431543	LSX.A-30-10-M8x45	531543	LSX.A-30-10-AS-M8x45	30	M8	64	65	45	19	12	12	19°	10	4500	28 29
431545	LSX.A-30-10-M8x60	531545	LSX.A-30-10-AS-M8x60	30	M8	79	80	60	19	12	12	19°	10	4500	32 33
431551	LSX.A-30-10-M10x45	531551	LSX.A-30-10-AS-M10x45	30	M10	64	65	45	19	12	12	19°	10	4500	36 37
431553	LSX.A-30-10-M10x60	531553	LSX.A-30-10-AS-M10x60	30	M10	79	80	60	19	12	12	19°	10	4500	43 44
431555	LSX.A-30-10-M10x70	531555	LSX.A-30-10-AS-M10x70	30	M10	89	90	70	19	12	12	19°	10	4500	48 49
431557	LSX.A-30-10-M10x100	531557	LSX.A-30-10-AS-M10x100	30	M10	119	120	100	19	12	12	19°	10	4500	62 63
431561	LSX.A-40-10-M8x30	531561	LSX.A-40-10-AS-M8x30	40	M8	48.5	49.5	30	18.5	11.5	12	20°	10	5000	27 28
431563	LSX.A-40-10-M8x45	531563	LSX.A-40-10-AS-M8x45	40	M8	63.5	64.5	45	18.5	11.5	12	20°	10	5000	32 33
431565	LSX.A-40-10-M8x60	531565	LSX.A-40-10-AS-M8x60	40	M8	78.5	79.5	60	18.5	11.5	12	20°	10	5000	37 37
431571	LSX.A-40-10-M10x45	531571	LSX.A-40-10-AS-M10x45	40	M10	63.5	64.5	45	18.5	11.5	12	20°	10	5000	40 41
431573	LSX.A-40-10-M10x60	531573	LSX.A-40-10-AS-M10x60	40	M10	78.5	79.5	60	18.5	11.5	12	20°	10	5000	47 49
431575	LSX.A-40-10-M10x70	531575	LSX.A-40-10-AS-M10x70	40	M10	88.5	89.5	70	18.5	11.5	12	20°	10	5000	52 54
431577	LSX.A-40-10-M10x100	531577	LSX.A-40-10-AS-M10x100	40	M10	118.5	119.5	100	18.5	11.5	12	20°	10	5000	66 67

* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.
Valore con disco antiscivolo montato.