



1

RIVESTIMENTO

Gomma grigia antitraccia.



2

CORPO CENTRALE RUOTA

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), con parafile in poliammide (D = 40mm) o metallici (D=50, 60 , 80 mm).



3

TIPO DI SCORRIMENTO

Mozzo con foro passante.



4

SUPPORTO A PIASTRA FISSA

Lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.



5

SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE

Lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.



6

La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.



7

FRENO AD AZIONAMENTO ANTERIORE

Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto in tecnopolimero. Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento.



8



9

ESECUZIONI STANDARD

- **PBL**: supporto a piastra fissa, senza freno.
- **SBL**: supporto a piastra girevole, senza freno.
- **SBF**: supporto a piastra girevole, con freno.
- **CBL**: supporto a piastra girevole e perno centrale filettato, senza freno.
- **CBF**: supporto a piastra girevole e perno centrale filettato, con freno.
- **FBL**: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
- **FBF**: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.



10



11



12

APPLICAZIONI

Ruote per collettività, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità.



13

CONDIZIONI AMBIENTALI

Idonee all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di media aggressività; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed oli minerali.



14



15



16



17



18



19



RE.C7-PBL-C

RE.C7-SBL-C


RE.C7-SBF-C

RE.C7-CBL-C

RE.C7-CBF-C

RE.C7-FBL-C

RE.C7-FBF-C





RE.C7-PBL

Codice	Descrizione	D	I1	I2	I3	b1	b2	H	B	L	s	Portata dinamica# [N]	
452096	RE.C7-040-PBL-C	40	27	32	17	27	32	59	48	48	5	300	110
452101	RE.C7-050-PBL-C	50	38.5	44	17	38.5	44	66	55	55	6	350	200
452106	RE.C7-060-PBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	83	60	67	6	500	260
452111	RE.C7-080-PBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	104	60	67	6	550	340

RE.C7-SBL

Codice	Descrizione	D	I1	I2	I3	b1	b2	b3	H	B	L	s	Portata dinamica# [N]	
451996	RE.C7-040-SBL-C	40	30	32	17	30	32	24	59	42	42	5	300	120
452001	RE.C7-050-SBL-C	50	38.5	44	17	38.5	44	21	66	55	55	6	350	200
452006	RE.C7-060-SBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	21	83	60	60	6	500	280
452011	RE.C7-080-SBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	550	430

RE.C7-SBF

Codice	Descrizione	D	I1	I2	I3	b1	b2	b3	H	B	L	s	R	Portata dinamica# [N]	
452046	RE.C7-040-SBF-C	40	30	30	17	30	30	24	59	42	42	5	78	300	150
452051	RE.C7-050-SBF-C	50	38.5	44	17	38.5	44	22	66	55	55	6	78	350	240
452056	RE.C7-060-SBF-C	60	38.5	48	24	38.5	48	18	83	60	60	6	82	500	400
452061	RE.C7-080-SBF-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	91	550	500

RE.C7-CBL

Codice	Descrizione	D	d	p	d1	I3	b3	H	Portata dinamica# [N]	
452146	RE.C7-040-CBL-C	40	M8	15	35	17	24	59	300	130
452151	RE.C7-050-CBL-C	50	M8	15	35	17	21	66	350	180
452156	RE.C7-060-CBL-C	60	M12	25	41	24	21	83	500	290
452161	RE.C7-080-CBL-C	80	M12	25	41	24	30	104	550	390

RE.C7-CBF

Codice	Descrizione	D	d	p	d1	I3	b3	H	R	Portata dinamica# [N]	
452196	RE.C7-040-CBF-C	40	M8	15	35	17	24	59	78	300	180
452201	RE.C7-050-CBF-C	50	M8	15	35	17	22	66	78	350	210
452206	RE.C7-060-CBF-C	60	M12	25	41	24	18	83	82	500	360
452211	RE.C7-080-CBF-C	80	M12	25	41	24	30	104	91	550	460

RE.C7-FBL

Codice	Descrizione	D	d1	d2	I3	b3	H	Portata dinamica# [N]	
452246	RE.C7-040-FBL-C	40	35	10	17	24	59	300	110
452251	RE.C7-050-FBL-C	50	35	10	17	21	66	350	200
452256	RE.C7-060-FBL-C	60	41	12	24	21	83	500	280
452261	RE.C7-080-FBL-C	80	41	12	24	30	104	550	430

RE.C7-FBF

Codice	Descrizione	D	d1	d2	I3	b3	H	R	Portata dinamica# [N]	
452296	RE.C7-040-FBF-C	40	35	10	17	24	59	78	300	140
452301	RE.C7-050-FBF-C	50	35	10	17	22	66	78	350	240
452306	RE.C7-060-FBF-C	60	41	12	24	18	83	82	500	400
452311	RE.C7-080-FBF-C	80	41	12	24	30	104	91	550	500

Per portata dinamica vedi Dati Tecnici (a pag. 1296).