

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7031, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **MAK**: boccole ottone, fori ciechi filettati per viti M5, per montaggio posteriore.
- **MAK-FM**: boccole ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale, per montaggio frontale.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere. Nella colonna U in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1U = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.

DATI TECNICI


Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



Esempio di montaggio


MAK

MAK-FM



MAK

MAK-FM



MAK

Codice	Descrizione	L	B	I	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Codice	Descrizione	L	B	I	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36