

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

- **MBT-GXX**: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

- **MBT-PXX**: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetilica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.

ERGONOMIA E DESIGN

La particolare bugnatura sulla corona della manopola, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica e di riprendere la manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvistamento) senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.

SCELTA DELL'INDICATORE (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.


Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G (a pag. 632) o movimento a reazione fissa tipo P (a pag. 634).

ACCESSORI SU RICHIESTA

Calotta di chiusura CP-XX (vedi pag. 658) quando non è richiesto l'indicatore.



ELESA Original design



MBT-GXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	72	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	130	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Codice	Descrizione	D	L	dH7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	Indicatori abbinabili
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12