

MATERIALE

Acciaio saldabile brunito.

PERNI


Acciaio temprato e rettificato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI





Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale resistente alle alte temperature.

Gli attrezzi di serraggio MCR. sono particolarmente adatti per applicazioni su stampi per materiali plastici e nello stampaggio rotazionale.

La posizione della vite filettata può essere regolata per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.



Esempio di applicazione



Codice	Descrizione	B	b1	b2	b3	d1	d2	H	h1	h2	h3	L	l1	l2	m1	m2	s	s1	FH [N]*	⚖
GG.AL758	MCR.1540	60	30	60	26	M10	8.5	280	168	40	71	173	54	32	15	45	8	5	15000	1110
GG.AL760	MCR.1575	60	30	60	26	M10	8.5	315	168	75	71	207	54	32	15	45	8	5	15000	1190

* Forza di ritegno.