

RH-S1 | Maniglie a ponte

Sezione rettangolare, alluminio



ESECUZIONI STANDARD

Fori ciechi filettati.

- **RHS1-01**: alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
- **RHS1-04**: alluminio anodizzato, colore nero, finitura mat.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Un'accurata lavorazione della superficie della maniglia, garantisce l'eliminazione di tutti gli spigoli vivi.

Le maniglie serie RH-S1 ben si adattano all'impiego su rack 19" e strumentazione in genere.

HE = unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 = 1 6/8".

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze e colori diversi.



Codice	Codice	f	L	d	p	G	HE*	Δ
RHS1-12.025.01	RHS1-12.025.04	25	40	M5	10	44	1	22
RHS1-12.055.01	RHS1-12.055.04	55	69	M5	10	88	2	39
RHS1-12.088.01	RHS1-12.088.04	88	102	M5	10	132.5	3	46
RHS1-12.120.01	RHS1-12.120.04	120	134	M5	10	177	4	55
RHS1-12.180.01	RHS1-12.180.04	180	194	M5	10	221.5	5	69

HE* = unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 = 1 6/8".

RH-MG | Maniglie a ponte

Sezione rettangolare, alluminio





ESECUZIONI STANDARD

Fori ciechi filettati.

- **RHMG-01**: alluminio rettificato e anodizzato, colore naturale, finitura mat.
- **RHMG-04**: alluminio rettificato e anodizzato, colore nero, finitura mat.

ALTRE ESECUZIONI STANDARD DISPONIBILI

Versione RH-MG-CLEAN (vedi pag. 402).



Codice	Codice	f	L	d	p	B	h	l2	Δ
RHMG-01.090.01	RHMG-01.090.04	90	98	M5	10	3.7	28	8	18
RHMG-02.120.01	RHMG-02.120.04	120	132	M6	12	8	40	12	82

