



ESECUZIONI STANDARD

Supporto portarulli in tecnopolimero a base acetlica (POM), colore nero.

- **RLT-U-PA:** rulli in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero. Temperatura di esercizio +90°/-20° C.
- **RLT-U-TPU:** rulli in poliuretano termoplastico (TPU), durezza 92 Shore A, colore grigio. Temperatura di esercizio +70°/-20° C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

- Gli elementi a rulli, opportunamente fissati all'interno dei profili in alluminio RLT-AL (Fig.1), consentono di realizzare rulliere modulari per la movimentazione folle (sia come piani di scorrimento che di contenimento) adatti a molteplici applicazioni in differenti settori: piani di carico e scarico nella costruzione di macchine, sistemi di stoccaggio e prelievo, macchine per imballaggio, ecc.
- Gli elementi a rulli RLT-U-PA sono idonei anche alla movimentazione di colli pesanti, gli elementi a rulli RLT-U-TPU, con rulli in materiale anti-graffio, consentono di movimentare materiali delicati come vetro e legno.
- Il basso coefficiente di attrito fra rullo e supporto portarulli elimina la necessità di interventi di manutenzione per l'applicazione di lubrificanti.
- La particolare sezione del profilo RLT-AL rende possibile il fissaggio a scatto degli elementi a rulli nel profilo senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio (Fig.1). E' pertanto possibile rimuovere e sostituire gli elementi a rulli in modo semplice e veloce, senza smontare l'intera rulliera.
- Gli elementi a rulli sono divisibili in corrispondenza di sezioni predefinite (Fig.2) in modo da poter ottenere rulliere esattamente della lunghezza desiderata.

DATI TECNICI

Vedi: Rulliere Modulari ELEROLL (a pag. 977).



ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Rulli in diverso colore (per esempio in colore rosso, giallo, verde per l'allestimento di linee di montaggio e magazzini dinamici secondo criteri i Kanban).



FM design

ele:roll®



RLT-U-PA

Codice	Descrizione	⚖
429806	RLT-U-PA	106

RLT-U-TPU

Codice	Descrizione	⚖
429811	RLT-U-TPU	114