

# MFC. Attrezzi di serraggio ad asta di spinta

Acciaio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

## RIVETTI

Acciaio zincato.

## BASE

Acciaio stampato fosfatato al manganese, colore nero.

## ASTA DI SPINTA

Acciaio zincato.

## IMPUGNATURA

Poliuretano colore rosso.





## PUNTALE DI SERRAGGIO

Da ordinare separatamente.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MFC. sono particolarmente adatti per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla solidità del loro corpo base. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.



Codice	Descrizione	a	b1	b2	d1	d2	d3	h1	l1	l2	m1	m2	m3	m4	s	t	Corsa w	FH* [N]	$\Delta$
GG.AG070	MFC.70-AS	12	64	36	8.5	M6	4.3	42.5	86	22	26	13	-	26	6	12	20	1200	170
GG.AG160	MFC.160-AS	15	85	46	11	M6	5.5	56	116	31	33.5	11	-	36.5	10	12	30	2800	400
GG.AG351	MFC.360-AS	25	90	45.5	12	M8	5.5	72	122	32	33.5	30	-	36.5	7	15	32	5600	440
GG.AG355	MFC.550-AS	18	122.5	55	14	M8	7	76	164.5	42	41	15	35	41	6	16	42	8000	700
GG.AG361	MFC.1100-AS	25	133	57	16	M10	8.5	95	182	49	41	15	35	41	7	18	50	16000	1060
GG.AG371	MFC.2100-AS	35	177	70	20	M12	8.5	118.5	238	61	50	35	50	50	9.5	22	60	25000	2280
GG.AG381	MFC.3100-AS	40	216	76	22	M14	11	137	316	100	54	40	70	70	9.5	25	100	45000	3350

Attrezzi di serraggio

\* Forza di ritengo.