

MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

RIVETTI

Acciaio zincato.

ASTA DI SPINTA

Acciaio zincato.

BUSSOLA GUIDA

Acciaio zincato.

DADO

Acciaio zincato.

VITI DI FISSAGGIO BUSSOLA

Acciaio zincato.

IMPUGNATURA

Poliuretano colore rosso.

SQUADRETTA DI FISSAGGIO





Acciaio zincato (da ordinare separatamente).

PUNTALE DI SERRAGGIO

Da ordinare separatamente.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Grazie alla filettatura esterna frontale, gli attrezzi di serraggio MFE. possono essere montati in modo che la leva di comando sia nella posizione più favorevole all'uso, mediante l'utilizzo di squadrette di fissaggio (da ordinare separatamente) oppure frontalmente direttamente sull'attrezzatura di lavoro. Essi consentono un sicuro serraggio sia a spinta che a trazione.



MFE-AS

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	l5	s	t	Corsa w	FH [N]*	Δ
GG.AG401	MFE.80-AS	24	10	M6	M16x1.5	120	19	71	38	15.5	10	8	24	12	21	3000	135
GG.AG406	MFE.165-AS	28	12	M8	M20x1.5	194	22	113	59	20	16	9	30	15	38	5400	335
GG.AG411	MFE.340-AS	38	16	M10	M24x2	256	30	173	90	22	28	10	36	18	66	7000	835

MFE.

Codice	Descrizione	b1	b2	d	h	m1	m2	m3	s1	Per MFE
GG.AG416	MFE.30080	35	22	5.5	24	20	12	-	4	MFE.80-AS
GG.AG421	MFE.30165	60	41	6.5	32	41	13.5	19	5	MFE.165-AS
GG.AG426	MFE.30340	75	59	8.5	48	55	19	25	5	MFE.340-AS

* Forza di ritegno.