

MATERIALE

Perno filettato in acciaio zincato.

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.

ESECUZIONE STANDARD

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

- **RMS-P-ND-1-BK**: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011, con perno filettato.

- **RMS-P-ND-1-WT**: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016, con perno filettato.

- **RMS-P-ND-2-BK**: con rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011, con due perni filettati.

- **RMS-P-ND-2-WT**: con rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016, con due perni filettati.




Dati tecnici magneti (a pag. 756).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I magneti piatti rettangolari RMS-P sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro contenute.

La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza.

Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.




RMS-P-ND-1-BK

Codice	Descrizione	B	d	H	h1	h2	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
502977	RMS-P-ND-35x22,5-1-BK	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	93	21
502993	RMS-P-ND-55x22,5-1-BK	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	140	31
503051	RMS-P-ND-59x45-1-BK	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	240	86
503055	RMS-P-ND-74x45-1-BK	74 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	360	111
502997	RMS-P-ND-75x22,5-1-BK	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	205	44
503059	RMS-P-ND-110x45-1-BK	110 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	530	163

RMS-P-ND-1-WT

Codice	Descrizione	B	d	H	h1	h2	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
502978	RMS-P-ND-35x22,5-1-WT	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	93	21
502994	RMS-P-ND-55x22,5-1-WT	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	140	31
503052	RMS-P-ND-59x45-1-WT	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	240	86
503056	RMS-P-ND-74x45-1-WT	74 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	360	111
502998	RMS-P-ND-75x22,5-1-WT	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	205	44
503060	RMS-P-ND-110x45-1-WT	110 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	530	163

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.



RMS-P-ND-2-BK

Codice	Descrizione	B	d	H	h1	h2	f	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖️
502979	RMS-P-ND-35x22,5-2-BK	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	17	93	22
502995	RMS-P-ND-55x22,5-2-BK	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	30	140	32
503053	RMS-P-ND-59x45-2-BK	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	27	240	91
503057	RMS-P-ND-74x45-2-BK	74 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	36	360	114
502999	RMS-P-ND-75x22,5-2-BK	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	50	205	45
503061	RMS-P-ND-110x45-2-BK	110 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	68	530	168

RMS-P-ND-2-WT

Codice	Descrizione	B	d	H	h1	h2	f	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖️
502980	RMS-P-ND-35x22,5-2-WT	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	17	93	22
502996	RMS-P-ND-55x22,5-2-WT	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	30	140	32
503054	RMS-P-ND-59x45-2-WT	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	27	240	91
503058	RMS-P-ND-74x45-2-WT	74 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	36	360	114
503000	RMS-P-ND-75x22,5-2-WT	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	50	205	45
503062	RMS-P-ND-110x45-2-WT	110 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	68	530	168

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.

