

MATERIALE

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Inserto in acciaio zincato.

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

Elastomero termoplastico (TPE), durezza 80 shore A.

ESECUZIONE STANDARD

Un foro passante per vite a testa svasata:

- **RMS-SH-ND-1-BK**: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- **RMS-SH-ND-1-WT**: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.

Due fori passanti per viti a testa svasata:

- **RMS-SH-ND-2-BK**: rivestimento antiscivolo in colore nero RAL 9011.
- **RMS-SH-ND-2-WT**: rivestimento antiscivolo in colore bianco RAL 9016.



Dati tecnici magneti (a pag. 1052).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I magneti piatti rettangolari RMS-SH sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito in caso di presenza di forze laterali di spinta, migliorandone l'aderenza.

Vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici sensibili.




RMS-SH-ND-1-BK

Codice	Descrizione	B	d	H	h ±0.2	d1	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
503461	RMS-SH-ND-35x22,5-4-1-BK	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	75	18
503463	RMS-SH-ND-55x22,5-4-1-BK	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	120	30
503469	RMS-SH-ND-75x22,5-4-1-BK	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	195	41
503465	RMS-SH-ND-59x45-5-1-BK	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	240	79
503467	RMS-SH-ND-74x45-6-1-BK	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	360	101
503471	RMS-SH-ND-110x45-6-1-BK	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	530	154

RMS-SH-ND-1-WT

Codice	Descrizione	B	d	H	h ±0.2	d1	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
503462	RMS-SH-ND-35x22,5-4-1-WT	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	75	18
503464	RMS-SH-ND-55x22,5-4-1-WT	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	120	30
503470	RMS-SH-ND-75x22,5-4-1-WT	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	195	41
503466	RMS-SH-ND-59x45-5-1-WT	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	240	79
503468	RMS-SH-ND-74x45-6-1-WT	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	360	101
503472	RMS-SH-ND-110x45-6-1-WT	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	530	154

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.



RMS-SH-ND-2-BK

Codice	Descrizione	B	d	H	h ±0.2	d1	f	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
503473	RMS-SH-ND-35x22,5-4-2-BK	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	17	75	19
503475	RMS-SH-ND-55x22,5-4-2-BK	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	30	120	31
503481	RMS-SH-ND-75x22,5-4-2-BK	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	50	195	43
503477	RMS-SH-ND-59x45-5-2-BK	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	27	240	80
503479	RMS-SH-ND-74x45-6-2-BK	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	36	360	102
503483	RMS-SH-ND-110x45-6-2-BK	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	68	530	155

RMS-SH-ND-2-WT

Codice	Descrizione	B	d	H	h ±0.2	d1	f	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
503474	RMS-SH-ND-35x22,5-4-2-WT	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	17	75	19
503476	RMS-SH-ND-55x22,5-4-2-WT	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	30	120	31
503482	RMS-SH-ND-75x22,5-4-2-WT	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	50	195	43
503478	RMS-SH-ND-59x45-5-2-WT	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	27	240	80
503480	RMS-SH-ND-74x45-6-2-WT	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	36	360	102
503484	RMS-SH-ND-110x45-6-2-WT	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	68	530	155

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.

