**MATERIALE**

Supporto in acciaio nichelato.

Viti e bussole di centraggio MM-CC (vedi pag. -) in acciaio brunito.

CARATTERISTICHE




I supporti a I sono compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BL-NK (vedi pag. -), MM-BI-NK (vedi pag. -) o MM-BC-NK (vedi pag. -).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Supporti con rivestimento in Teflon (PTFE) per applicazioni ad alte temperature, resistente alla corrosione e agli

ACCESSORI A RICHIESTA

Blocchetti di fissaggio MM-SC (vedi pag. -).



Codice	Descrizione	b	d1	d2	H8 / h6	d3	d4	H8 / h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m3	$\Delta\Delta$
MM.35020-NK	MM-A-SCL-20-NK	10	M6	9	M5	7	10	54	13	20	20	12	17	62		
MM.35032-NK	MM-A-SCL-32-NK	12	M8	11	M6	9	14	76	17	25	25	18	23	142		
MM.35040-NK	MM-A-SCL-40-NK	16	M10	13	M8	11	16	93	20	30	35	22	30	273		
MM.35050-NK	MM-A-SCL-50-NK	18	M10	13	M10	13	18	113	20	40	30	27	40	379		