

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE




Acciaio brunito.

CARATTERISTICHE

I blocchetti di fissaggio sono compatibili con i supporti che sono a loro volta compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BL (vedi pag. -), MM-BI (vedi pag. -) o MM-BC (vedi pag. -).

ACCESSORI A RICHIESTA

Bussole di centraggio MM-CC (vedi pag. -).



| Codice | Descrizione | d1 | d2 H8 / h6 | h | l1 | l2 | l3 ±0.01 | t | Δ |
|----------|-------------|-----|------------|----|----|----|----------|----|-----|
| MM.23020 | MM-SC-A-20 | M6 | 9 | 25 | 30 | 13 | 17 | 8 | 80 |
| MM.23032 | MM-SC-A-32 | M8 | 11 | 35 | 40 | 17 | 23 | 12 | 180 |
| MM.23040 | MM-SC-A-40 | M10 | 13 | 45 | 50 | 20 | 30 | 15 | 350 |
| MM.23050 | MM-SC-A-50 | M10 | 13 | 50 | 60 | 20 | 40 | 15 | 470 |
| MM.34020 | MM-SC-AL-20 | M6 | 9 | 50 | 30 | 13 | 17 | 8 | 150 |
| MM.34032 | MM-SC-AL-32 | M8 | 11 | 70 | 40 | 17 | 23 | 12 | 370 |
| MM.34040 | MM-SC-AL-40 | M10 | 13 | 80 | 50 | 20 | 30 | 15 | 620 |
| MM.34050 | MM-SC-AL-50 | M10 | 13 | 85 | 60 | 20 | 40 | 15 | 800 |