



COPERCHIO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005, finitura mat, simboli grafici incisi a laser.



RACCORDO FILETTATO

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), con paraspruzzi ed esagono di serraggio, colore nero, finitura semi-mat.



GUARNIZIONE DI TENUTA

Rondella piana in gomma sintetica NBR.



VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE

Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR
Molla in acciaio INOX, tarata a circa 0.350 bar o 0.700 bar.



FILTRO D'ARIA

Poliestere con grado di filtrazione di 3µm (efficienza > 98%).



ASTINA DI LIVELLO

Acciaio fosfatato a sezione piatta (massima visibilità del livello del fluido).
A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.



ESECUZIONI STANDARD

- **SFV-AF-350MB+a**: la valvola si apre per pressioni superiori a 0.350 bar (taratura 350 mb).
- **SFV-AF-700MB+a**: la valvola si apre per pressioni superiori a 0.700 bar (taratura 700 mb).



TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO IN CONTINUO

100°C.



CARATTERISTICHE

I tappi sfiato SFV-AF (registered design) sono particolarmente indicati per tutte le applicazioni (motoriduttori, variatori o compressori) in cui la pressione interna del serbatoio non deve superare un determinato valore (350 o 700 mb).

In questi casi, infatti, la valvola permette la fuoriuscita dell'aria in eccesso dal serbatoio, ristabilendo i valori di pressione interna per i quali essa è stata tarata.

La valvola di tenuta (chiusa nelle condizioni di pressione normale) impedisce l'entrata di polvere dall'esterno ed evita la fuoriuscita di proiezioni di olio.

I tappi sfiato SFV-AF sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all'esterno anche nei casi più critici di forti proiezioni di fluido.

L'esagono presente sul raccordo filettato permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.



DATI TECNICI

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.






ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Coperchio colore nero senza simbolo grafico.
- Coperchio colore arancio.
- Coperchio colore arancio senza simbolo grafico.
- Coperchio colore giallo.
- Coperchio colore giallo senza simbolo grafico.
- Astina fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.



ELESA Original design





SFV-AF-350MB+a

Codice	Descrizione	D	a#	L	d1	d2	d3	h	h1	s	⚖
52930-C9	SFV-AF.85-M30x1.5+FC3-350MB+a-C9	85	177	73	M30x1.5	23	38	16	30.5	28	155
52932-C9	SFV-AF.85-M42x2+FC3-350MB+a-C9	85	173.5	76	M42x2	33	50	16.5	34	36	164
52934-C9	SFV-AF.85-G3/4+FC3-350MB+a-C9	85	177	73	G 3/4	20.5	35	16	30.5	28	154
52936-C9	SFV-AF.85-G1+FC3-350MB+a-C9	85	177	73	G 1	25	40	16	30.5	28	157
952934-C9	SFV-AF.85-3/4 NPT+FC3-350MB+a-C9	85	181	73	3/4 NPT	20.5	36	16.5	30.5	28	154
952936-C9	SFV-AF.85-1 NPT+FC3-350MB+a-C9	85	178.5	77	1 NPT	27	41	19	34.5	34	157
952938-C9	SFV-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3-350MB+a-C9	85	177	73	1.1/16-12 UNF	20.5	35	16	30.5	28	154

SFV-AF-700MB+a

Codice	Descrizione	D	a#	L	d1	d2	d3	h	h1	s	⚖
52931-C9	SFV-AF.85-M30x1.5+FC3-700MB+a-C9	85	177	73	M30x1.5	23	38	16	30.5	28	156
52933-C9	SFV-AF.85-M42x2+FC3-700MB+a-C9	85	173.5	76	M42x2	33	50	16.5	34	36	165
52935-C9	SFV-AF.85-G3/4+FC3-700MB+a-C9	85	177	73	G 3/4	20.5	35	16	30.5	28	155
52937-C9	SFV-AF.85-G1+FC3-700MB+a-C9	85	177	73	G 1	25	40	16	30.5	28	158
952935-C9	SFV-AF.85-3/4 NPT+FC3-700MB+a-C9	85	181	73	3/4 NPT	20.5	36	16.5	30.5	28	155
952937-C9	SFV-AF.85-1 NPT+FC3-700MB+a-C9	85	178.5	77	1 NPT	27	41	19	34.5	34	158
952939-C9	SFV-AF.85-1.1/16-12 SAE+FC3-700MB+a-C9	85	177	73	1.1/16-12 UNF	20.5	35	16	30.5	28	155

Puoi scegliere lunghezze diverse da quella standard e/o aggiungere i tratti di livello MAX-MIN. Per richiedere la customizzazione, seleziona un articolo e segui la procedura guidata sul web.