

MOA. | Attrezzi di serraggio, serie orizzontale

con base piegata, acciaio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

RIVETTI

Acciaio zincato.

BUSSOLE DI SUPPORTO

Acciaio temprato e rettificato (per dimensioni ≥ 355).

IMPUGNATURA

Poliuretano colore rosso.

ESECUZIONI STANDARD



- **MOA-M**: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- **MOA-O**: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.

PUNTALE DI SERRAGGIO (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Una caratteristica speciale degli attrezzi di serraggio MOA, è il loro basso profilo di chiusura. Essi sono progettati in modo da evitare che le dita della mano dell'operatore vengano colpite dalla leva durante l'operazione di apertura.

Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire che spinte laterali ne influenzino il funzionamento.



MOA-M

Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AD025	MOA.25-M	10	24	24.5	4.2	M4	4.3	23	12	7	19	68	20	15	16	1.2	400	-	25
GG.AD075	MOA.75-M	20	28	26	5.5	M5	4.5	37	20	11	40	118	40	13.5	16+19	2	900	1350	88
GG.AD135	MOA.130-M	32	36	40	6.5	M6	5.5	51	29	16	56	170	53	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.AD270	MOA.230-M	37	44	42	8.5	M8	6.5	61.5	36.5	18	65	195	63.5	26	26+31.5	3	1700	3300	330
GG.AD370	MOA.355-M	58	60	56	10	M10	8.5	83	50	22	100	269	96	41	38.8+43	3.5	1800	4000	700
GG.AD470	MOA.455-M	65	70	65	12.4	M12	8.5	98.5	60	26	115	308	116	41.5	40+43	4	3200	6200	1200

MOA-O

Codice	Descrizione	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1* [N]	FH2* [N]	Δ
GG.AD085	MOA.75-O	28	26	M5	4.5	37	20	11	40.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	88
GG.AD145	MOA.130-O	36	40	M6	5.5	51	29	16	57	171	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.AD280	MOA.230-O	44	42	M8	6.5	61.5	36.5	18	67	197	26	26+31.5	6	3	1700	3300	340
GG.AD380	MOA.355-O	60	56	M10	8.5	83	50	22	102	271	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	720
GG.AD480	MOA.455-O	70	65	M12	8.5	98.5	60	26	117	310	41.5	40+43	10	4	3200	6200	1230

Attrezzi di serraggio

* Forza di ritegno.