



MATERIALE

Acciaio C10 zincato.

RIVETTI

Acciaio zincato.

TIRANTE DOPPIO

Perpendicolare al braccio di serraggio, acciaio zincato.

PERNO OSCILLANTE E DADI

Acciaio zincato.

IMPUGNATURA


Poliuretano colore rosso.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
 Gli attrezzi di serraggio MTD. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
 La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

ACCESSORI A RICHIESTA

TRU: tiranti a U di dimensioni diverse (vedi pag.).



Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Corsa w	FH [N]*	Δ
GG.AL530	MTD.160-T3	5	26	35	25.5	14	M4	4.3	36	10	68	22	13	14.3	48+58	2	34.5	1600	100
GG.AL535	MTD.320-T3	8	36	44	37	22	M6	6.5	52.5	15	106	25.5	19	20.5	75+95	3	53	3200	320
GG.AL540	MTD.700-T3	13	52	54	48.5	26	M8	8.5	66	23	147	36.5	32	27	98+122	3.5	64	7500	680

* Forza di ritegno.