



ESECUZIONI STANDARD

- **TLX.Z-A:** corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio zincato. Senza coppiglia a molla di blocco.
- **TLX.Z-B:** corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio zincato. Con coppiglia a molla di blocco.
- **TLX.SST-A:** corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio INOX AISI 304. Senza coppiglia a molla di blocco.
- **TLX.SST-B:** corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio INOX AISI 304. Con coppiglia a molla di blocco.

COPPIGLIA A MOLLA DI BLOCCO

Acciaio inox.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le chiusure a leva TLX sono dotate di un meccanismo interno a molla che mantiene sia la leva di comando che il gancio di bloccaggio in posizione aperta, consentendone un funzionamento senza sforzo.

Una volta superato il punto morto, l'elasticità delle parti in lamiera provoca il bloccaggio della chiusura.

Per un corretto funzionamento della chiusura a leva è necessario rispettare l'interasse di posizionamento dei fori per il fissaggio f, utilizzando viti a testa piatta bassa o rivetti.

L'esecuzione TLX-B consente di prevenire l'apertura accidentale della chiusura mediante una coppiglia a molla da inserire nel foro d1.

I valori di carico massimo indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio ottenuti in condizione di sollecitazione statica. Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

Fig.1: nella posizione di sblocco, la chiusura a leva viene tenuta nella posizione indicata da due molle interne di torsione.

Fig.2: sollevando la leva, il gancio di bloccaggio viene movimentato verso il riscontro.

Fig.3: premendo la leva, il gancio di bloccaggio va ad impegnarsi con il riscontro fino a raggiungere la posizione di bloccaggio.

Fig.4: per sbloccare, sollevare semplicemente la leva di bloccaggio.

Tutte queste operazioni di aggancio e sgancio della chiusura a leva possono essere effettuate servendosi di una sola mano poiché il gancio di bloccaggio segue nel suo movimento la leva.





Fig.1




Fig.2




Fig.3







Fig.4






TLX.Z-A
TLX.SST-A
(C = 15/20/29)



TLX.Z-A
TLX.SST-A
(C = 40)



TLX.Z-B
TLX.SST-B
(C = 15/20/29/40)



TLX.Z-A

Codice	Descrizione	L	C	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	f4	f5	w	Carico massimo d'esercizio [N]	
420301	TLX.Z-15/53-A+R	53	15	8	3.4	1.4	9.5	25	17	31.5	13.5+0.3	9.5	6.2	-	8.5	3	11	100	16
420311	TLX.Z-20/76-A+R	76	20	10	3.4	1.8	13	34	25	44	29+0.5	8	8	-	22	4	9	300	35
420321	TLX.Z-29/111-A+R	111	29	15	4.2	2.5	20	56	35	67	38.8+0.5	20	13	-	28	7	11	600	123
420331	TLX.Z-40/152-A+R	152	40	20	4.2	3	29	80	49	89	57.3+0.5	32	16	14	40	11	19	1200	289

TLX.Z-B

Codice	Descrizione	L	C	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	f4	f5	w	Carico massimo d'esercizio [N]	
420302	TLX.Z-15/53-B+R	53	15	8	3.4	1.4	9.5	25	17	31.5	13.5+0.3	9.5	6.2	-	8.5	3	11	100	17
420312	TLX.Z-20/76-B+R	76	20	10	3.4	1.8	13	34	25	44	29+0.5	8	8	-	22	4	9	300	36
420322	TLX.Z-29/111-B+R	111	29	15	4.2	2.5	20	56	35	67	38.8+0.5	20	13	-	28	7	11	600	128
420332	TLX.Z-40/152-B+R	152	40	20	4.2	3	29	80	49	89	57.3+0.5	32	16	14	40	11	19	1200	294

TLX.SST-A



Codice	Descrizione	L	C	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	f4	f5	w	Carico massimo d'esercizio [N]	
420351	TLX.SST-15/53-A+R	53	15	8	3.4	1.4	9.5	25	17	31.5	13.5+0.3	9.5	6.2	-	8.5	3	11	100	20
420361	TLX.SST-20/76-A+R	76	20	10	3.4	1.8	13	34	25	44	29+0.5	8	8	-	22	4	9	300	37
420371	TLX.SST-29/111-A+R	111	29	15	4.2	2.5	20	56	35	67	38.8+0.5	20	13	-	28	7	11	600	117
420381	TLX.SST-40/152-A+R	152	40	20	4.2	3	29	80	49	89	57.3+0.5	32	16	14	40	11	19	1200	280

TLX.SST-B



Codice	Descrizione	L	C	H	d	d1	b1	l1	l2	l3	f	f1	f2	f3	f4	f5	w	Carico massimo d'esercizio [N]	
420352	TLX.SST-15/53-B+R	53	15	8	3.4	1.4	9.5	25	17	31.5	13.5+0.3	9.5	6.2	-	8.5	3	11	100	17
420362	TLX.SST-20/76-B+R	76	20	10	3.4	1.8	13	34	25	44	29+0.5	8	8	-	22	4	9	300	38
420372	TLX.SST-29/111-B+R	111	29	15	4.2	2.5	20	56	35	67	38.8+0.5	20	13	-	28	7	11	600	122
420382	TLX.SST-40/152-B+R	152	40	20	4.2	3	29	80	49	89	57.3+0.5	32	16	14	40	11	19	1200	286