

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Acciaio saldabile brunito.

PERNO

Acciaio temprato e rettificato.

TIRANTE DOPPIO





Acciaio zincato.

PERNO OSCILLANTE E DADI

Acciaio zincato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
 Gli attrezzi di serraggio MTS. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio; risultano essere particolarmente adatte per impieghi dove è necessario applicare una elevata forza resistente grazie alla elevata resistenza meccanica dei materiali.
 La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.



Codice	Descrizione	a	b1	b2	b3	b4	d1	h1	h2	l1	m1	r	s	Corsa w	FH [N]*	
GG.AL520	MTS.1700-T2S	21	68	64	26.5	38	M10	55	34.5	221	46	94+106	7	54+58	17000	1085
GG.AL524	MTS.4000-T2S	27	85	80	32	50	M12	68	43	277	55	102+124	9	62+65	40000	2070

* Forza di ritegno.