

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, rivestimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) aggraffato chimicamente con finitura semi-lucida, colore nero.

CALOTTINA COLORATA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori standard, finitura semi-lucida.

ESECUZIONI STANDARD


- **VB.839-B**: boccola in ottone, foro cieco filettato.
- **VB.839-SST**: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- **VB.839-p**: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE


La forma a tre bracci risulta particolarmente ergonomica, garantendo quindi un'ottima presa.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Volantini a tre bracci con le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304.
- Calottina in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$





$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

ELESA Original design



VB.839-B



* Completare con l'indice del colore es.: 64635-C2 VB.839/63 B-M8-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000



C17 RAL6017

VB.839-B

Codice	Descrizione	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	⚖
64635-*	VB.839/63 B-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64636-*	VB.839/63 B-M10-*	63	M10	30.5	23	16	13	30	9	40
64675-*	VB.839/80 B-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64676-*	VB.839/80 B-M12-*	80	M12	37	30.5	20	17	80	10	75
64705-*	VB.839/100 B-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	110
64706-*	VB.839/100 B-M14-*	100	M14	43	35	23	20	110	11	121

Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserito metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

** Per la resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.



* Completare con l'indice del colore es.: 64652-C2 VB.839/63 p-M8x25-C2

	C9		C2		C3		C4		C5		C6		C17
	RAL9005		RAL2004		RAL7035		RAL1021		RAL5024		RAL3000		RAL6017

VB.839-SST



Codice	Descrizione	D	d	L	d1	l2	h	C# [Nm]	L** [J]	
64638-*	VB.839/63 SST-M8-*	63	M8	30.5	23	16	13	30	9	41
64678-*	VB.839/80 SST-M10-*	80	M10	37	30.5	20	17	80	10	71
64708-*	VB.839/100 SST-M12-*	100	M12	43	35	23	20	110	11	109

VB.839-p

Codice	Descrizione	D	d	L	d1	l	l2	C# [Nm]	L** [J]	
64652-*	VB.839/63 p-M8x25-*	63	M8	30.5	23	25	16	25	9	46
64655-*	VB.839/63 p-M8x35-*	63	M8	30.5	23	35	16	25	9	55
64692-*	VB.839/80 p-M10x30-*	80	M10	37	30.5	30	20	50	10	87
64722-*	VB.839/100 p-M12x40-*	100	M12	43	35	40	23	110	11	137

Coppia di serraggio limite max indica il valore al di sotto del quale l'inserito metallico, in normali condizioni di impiego, rimane perfettamente ancorato alle parti in plastica.

** Per la resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.