

MATERIALE

Gambo, manicotto filettato e ghiera di serraggio in ottone nichelato.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu.


ESECUZIONI STANDARD

- **VPB-F**: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
- **VPB-F-L**: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.
- **VPB-M**: con attacco filettato maschio e raccordo aria dritto.
- **VPB-M-L**: con attacco filettato maschio e raccordo aria a L.

CARATTERISTICHE

I portaventose VPB sono bussole filettate, con ghiera di serraggio per la regolazione in altezza e il montaggio degli stessi sull'automatismo.
L'attacco filettato viene utilizzato per il fissaggio della ventosa con supporto, sul lato opposto è presente il raccordo aria per il collegamento del tubo di aspirazione dell'aria.


Compatibili con tubo in plastica di diametro 6 x 8.
Vedi Dati tecnici ventose (a pag. -).



VPB-F

Codice	Descrizione	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162


* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.



VPB-F-L

Codice	Descrizione	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177


* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.



VPB-M

Codice	Descrizione	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174

* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.



VPB-M-L

Codice	Descrizione	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	189

* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.

