Profili guida catena tipo BL

Tecnopolimero


RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIALE


Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Utilizzati all'interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187).
Il profilo BL presenta una geometria particolare con un dente di guida centrale e due canali di alloggiamento laterali.
Questa forma avvolge quasi interamente le piastre della catena a rulli, lasciando esposta solo la parte superiore del dente centrale per guidare il passo interno.
Questa soluzione offre un ottimo isolamento acustico, attenuando il rumore e le vibrazioni della catena in movimento.
Specifico per applicazioni dove la catena lavora in posizione verticale o deve essere sollevata rispetto al piano d'appoggio quali i rami verticali dei convogliatori aerei, elevatori a catena o sistemi di sollevamento nei settori logistica e packaging.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.



Esempio di montaggio





RCG-BL

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.