
RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIALE


Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Utilizzati all'interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187).
Il profilo C10P presenta una geometria particolare con un dente di guida centrale e due canali di alloggiamento laterali.
Questa forma avvolge quasi interamente le piastre della catena a rulli, lasciando esposta solo la parte superiore del dente centrale per guidare il passo interno.
Questa soluzione offre un ottimo isolamento acustico, attenuando il rumore e le vibrazioni della catena in movimento.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.



Esempio di montaggio





RCG-C10P

Codice	Descrizione	Riferimento ISO	Dimensioni catena	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.