Profili guida catena tipo CP

Tecnopolimero

RoHS UHMWPE +70° -50°

MATERIALE

Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Utilizzato all'interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida completamente piatta permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187) e di qualsiasi altro tipo di catena anche speciale (ad esempio con perni sporgenti, alette saldate o rulli folli "fly-roller")

La superficie liscia del profilo ne permette l'impiego oltre che sui tradizionali trasportatori industriali come guida catena anche su linee di automazione come guida di scorrimento laterale.


La presenza dello scasso inferiore a C permette l'installazione del profilo RCG sulla guida di montaggio RCG-GU}


Il profilo sostiene allinea e protegge la catena durante il suo movimento, migliora le prestazioni di scorrimento riducendone l'attrito e prevendo possibili oscillazioni.

Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.

ACCESSORI

RCG-GU: guide di montaggio.





RCG-CP

Codice	Descrizione	h	h_1	b	Guida abbinabile	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

elesa 10/2026

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.