



MATERIALE


Stelo ottone e alluminio anodizzato blu.
Molla in acciaio INOX.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu e acciaio AVP.

ESECUZIONI STANDARD

- VPE-F: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
- VPE-F-L: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.

CARATTERISTICHE


I portaventose VPE sono costituiti da:
- uno stelo per il fissaggio dell'automatismo;
- una molla per ammortizzare l'impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante col carico da sollevare;
- un raccordo aria per l'allacciamento al tubo d'aspirazione.
Caratterizzati da ingombri e peso ridotti per soddisfare particolari richieste nell'automazione industriale. La particolare conformazione del gambo in ottone per il fissaggio del portaventose all'automatismo impedisce la rotazione della ventosa.
Le corse di molleggio effettive sono funzionali alla lunghezza (l3) dello stelo, in particolare:
- 15mm per la lunghezza 72mm
- 20mm per la lunghezza 87mm
Compatibili con tubo in plastica di diametro 4 x 6.
Vedi Dati tecnici ventose (a pag. -).



VPE-F

Codice	Descrizione	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43001	VPE-80-15-G1/8-F	15	4	M10 x 0.75	G1/8	72	15	15	22	10	26
VV.43003	VPE-80-20-G1/8-F	15	4	M15 x 1	G1/8	87	15	20	32	10	42

* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.



VPE-F-L

Codice	Descrizione	d	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	s	Δ
VV.43002	VPE-80-15-G1/8-F-L	15	4	M10 x 0.75	G1/8	72	15	15	22	10	31
VV.43004	VPE-80-20-G1/8-F-L	15	4	M15 x 1	G1/8	87	15	20	32	10	47

* Compatibile con tubi per aria compressa di diametro 4.

