

**SUPPORTI LATERALI**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro colore nero, finitura mat.

**TUBO**

Alluminio anodizzato in colore naturale, finitura mat da sabbatura.

**PULSANTE**

Alluminio, colore blu simile a RAL5002.

**ESECUZIONI STANDARD**

Boccole in acciaio nichelato, foro cieco filettato.

- **RH-FG18-P3-A:** una valvola pneumatica normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il pulsante.
- **RH-FG18-P3-B:** una valvola pneumatica normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il pulsante.
- **RH-FG18-P3-AA:** due valvole pneumatiche normalmente aperte (V-A) che vengono chiuse tenendo premuto il relativo pulsante.
- **RH-FG18-P3-AB:** una valvola pneumatica (1) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante.
- **RH-FG18-P3-BA:** una valvola pneumatica (1) normalmente chiusa (V-B) che viene aperta tenendo premuto il relativo pulsante e una valvola pneumatica (2) normalmente aperta (V-A) che viene chiusa tenendo premuto il relativo pulsante.
- **RH-FG18-P3-BB:** due valvole pneumatiche normalmente chiuse (V-B) che vengono aperte tenendo premuto il relativo pulsante.

**FUNZIONAMENTO**

La maniglia viene fornita completa di attacchi rapidi per l'allacciamento diretto ad un tubo Ø 4 mm.

La maniglia consente il comando diretto di un attuatore pneumatico a semplice effetto (valvola 3/2) a uno o due comandi indipendenti.




La maniglia dispone della funzione di scarico della camera in pressione.

ALTRE ESECUZIONI STANDARD


RH-VM-02: maniglia semplice complementare senza pulsanti e senza valvola RHVM-02.30.140.S11 (vedi pag. -).

Caratteristiche tecniche

Funzionamento	Aria filtrata
Pressione di esercizio	Max. 10 bar
Temperatura di esercizio	-5° ÷ +70°C
Portata nominale	120 NI/min (6 bar)
Forza di azionamento	14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diametro nominale passaggio aria	Ø 4 mm

**Dima di foratura**

RH-FG18-P3-A
RH-FG18-P3-B




RH-FG18-P3-A

RH-FG18-P3-B

Codice	Codice	
RHFG18-P3.A140.11	RHFG18-P3.B140.11	470

RH-FG18-P3-AA
RH-FG18-P3-AB
RH-FG18-P3-BA
RH-FG18-P3-BB



RH-FG18-P3-AA

RH-FG18-P3-AB

RH-FG18-P3-BA

RH-FG18-P3-BB

Codice	Codice	Codice	Codice	
RHFG18-P3.AA140.11	RHFG18-P3.AB140.11	RHFG18-P3.BA140.11	RHFG18-P3.BB140.11	517